

HSM PURE 420

3,9 mm

HSM®



Artikelnummer	2340111	Schnittgeschwindigkeit	65 mm/s
EAN Code	4026631054201	Geräuschpegel (Leerlauf)	56 dB
Schnittgut		Leistungsaufnahme des Motors	500 W
Schnittart	Streifenschnitt	Spannung	230 V
Sicherheitsstufe (DIN 66399)	E-2 O-2 P-2 T-2	Frequenz	50 Hz
Sicherheitsstufe (DIN 32757-1)	2	Tiefe	293,0 mm
Schnittbreite	3,9 mm	Breite	397,0 mm
Schnittleistung (80g/m ²)	17 - 19 Blatt	Höhe	621,0 mm
Schnittleistung (70g/m ²)	19 - 21 Blatt	Gewicht	18 kg
Eingabebreite	240 mm	Farbe	anthrazit weiss
Behälter-/Auffangvolumen	35 l		

Technische und optische Modifikationen vorbehalten.

Wie geschaffen für den Büroalltag. Der Aktenvernichter mit kraftvollem Motor und leisem Dauerbetrieb vernichtet selbst größere Papiermengen einfach und zuverlässig. Der Auffangbehälter kann leicht entnommen und geleert werden.

- Hochwertige Materialien und Qualität "Made in Germany" für Sicherheit und Langlebigkeit.
- Schneidwellen aus gehärtetem Vollstahl mit lebenslanger Garantie.
- Dank des kraftvollen Motors ist eine dauerhafte Belastung möglich.
- Leiser Betrieb minimiert Geräuschentwicklung am Arbeitsplatz.
- Energie-Management spart Strom im Stand-by.
- Papiereinzug mit Überlastungsschutz reduziert Papierstau.
- Bei Druck auf das Sicherheitselement schaltet das Gerät sofort ab.
- Lichtschranke für automatischen Start/Stop.