

ARCA 504021



Beispiel

Bestellzeichen: ARCA 504021
Artikelnummer: 8120011
Beschreibung: Wandschaltschrank, PC
Anmerkungen: Tür grau, 2-Punkt Schließung, Scharniere lange Seite

EAN Code: 6418074079220
E-Nummer:
 Finland: 3423099
 Dänemark: 8212091090
 Schweden: 2500116
 Norwegen:

Besteht aus: Schaltschrankunterteil, Tür mit PUR-Dichtung, Montageplatte (Stahl, verz.), Montageschrauben. 3mm Vorreiber mit Schlüssel. S Version mit 3-Punktverschluss und Schwenkebel. F Version mit Flanschöffnung. Türführung beigelegt.

| Abmessungen: | | Länge | Breite | Höhe | Auswertung: |
|---------------------------|--|--|--------|------|---|
| mm: | | 500 | 400 | 210 | Schutzart (EN 60529): IP 66 |
| inch: | | 19.7 | 15.7 | 8.3 | Schlagfestigkeit (EN 62262): IK 10 +35°C /IK 08 -25°C |
| Materials: | | | | | |
| Material: | | Polycarbonat | | | |
| Unterteilfarbe: | | RAL 7035 | | | |
| Deckelfarbe: | | RAL 7035 | | | |
| Dichtungsmaterial: | | PUR | | | |
| Temperatur Bereich: | | | | | |
| Kurzzeit: | | -40 ... 120 °C | | | |
| Dauergebrauch: | | -40 ... 80 °C | | | |
| Kurzzeit: | | -40 ... 250 °F | | | |
| Dauergebrauch: | | -40 ... 175 °F | | | |
| Zubehör: | | | | | |
| MPS ARCA 5040 | | Montageplatte | | | |
| MPP ARCA 5040 | | Montageplatte, gelocht, Telequick | | | |
| MPX ARCA 5040 | | Montageplatte | | | |
| DRS ARCA 504015 | | Montagerahmen f. Reiheneinbaugeräte, (Set) | | | |
| DRS ARCA 504021 | | Montagerahmen f. Reiheneinbaugeräte, (Set) | | | |
| IDS ARCA 5040 | | Innentür (Set) | | | |
| PMK ARCA 40 | | Mastbefestigung, (Set) | | | |

Elektrische Isolierung: Totally insulated
 Halogen frei (DIN/VDE 0472, Part 815): Yes
 UV Resistenz: UL 508
 Glühdrahttest (IEC 695-2-1) °C: 960

Zertifikate:
 SGS Fimko

