

MNX PCM 200/175 XT



Beispiel

Bestellzeichen:	PCM 200/175 XT	EAN Code:	6418074038418
Artikelnummer:	6015929	E-Nummer:	
Beschreibung:	Gehäuse PC, metrisch • rauchgrau transparenter Deckel	Finland:	3421629
Anmerkungen:	extra hohes Unterteil	Dänemark:	8212027417
		Schweden:	2535463
		Norwegen:	2535544

Besteht aus: Unterteil mit metrischen Vorprägungen und PUR Dichtung, Schrauben für die Montageplatte/DIN-Schiene und Deckel mit Polyamid Deckelschrauben.

Abmessungen:	Länge	Breite	Höhe	Auswertung:
mm:	255	180	175	Schutzart (EN 60529): IP 66/67
inch:	10.0	7.1	6.9	Schlagfestigkeit (EN 62262): IK 08
Materials:				
Material:	Polycarbonat			Elektrische Isolierung: Voll isoliert
Unterteilfarbe:	RAL 7035			Halogen frei (DIN/VDE 0472, Part 815): Ja
Deckelfarbe:	Rauchgrau			UV Resistenz: UL 508
	Polyamid			Brandklassifikation (UL 746 C 5): UL 746C 5V
Deckelschraubenmaterial:				Glühdrahttest (IEC 695-2-1) °C: 960
Deckelschraubenfarbe:	Schwarz			NEMA Klassifikation: NEMA 1, 4, 4X, 6, 12, 13
Dichtungsmaterial:	Polyurethan			
Temperatur Bereich:				
Kurzzeit:	-40 ... 120 °C			Zertifikate:
Dauergebrauch:	-40 ... 80 °C			Germanischer Lloyd (GL)
Kurzzeit:	-40 ... 250 °F			Underwriters Laboratories
Dauergebrauch:	-40 ... 175 °F			Det Norske Veritas
Zubehör:				
MIV 200	Montageplatte			Fimko
MIN 15	Tragschiene TS 15			Europe EN 62208: 2003
MIN 20	Tragschiene TS 15			UL Canada
MIV 15	Tragschiene TS 35			Gost R
MIV 20	Tragschiene TS 35			
FP A 200/180	Frontplatte			
HFP 180	Befestigungsleiste für Frontplatte (FP A 150-200)			
FP 22046	Wandbefestigungslaschen			

