

tesa® 51618 PET-Vliesklebeband

Geräuschdämpfendes PET-Vliesklebeband mit einer Naturkautschukklebmasse.

- Flexibel
- Abriebfest, alterungsbeständig
- Handeinreißbar
- Farbe: Schwarz

Hauptanwendungen

- Kabelsatzwicklung für Kabelsätze im Fahrzeuginnenraum

Technische Daten

▪ Trägermaterial	PET-Vlies	▪ Temperaturbeständigkeit (3000h)	105 °C
▪ Dicke	250 µm	▪ Abriebfestigkeit (10mm Dorn)	Class B (acc. to LV312)
▪ Klebmasse	kautschukbasiert	▪ Abriebfestigkeit (5mm Dorn)	Class A (acc. to LV312)
▪ Klebkraft auf Stahl	3 N/cm	▪ Flammbeständigkeit als Verbundwerkstoff	Class B (acc. to LV312)
▪ Reißdehnung	20 %	▪ Abrollkraft (Rollenbreite ≤ 9mm)	4,6 N/roll (30 m/min)
▪ Reißkraft	37 N/cm	▪ Abrollkraft (Rollenbreite > 9mm)	9 N/roll (30 m/min)
▪ Temperaturbeständigkeit MIN	-40 °C	▪ Geräuschdämpfung (Dezibel)	Class C (acc. to LV312)

Weitere Informationen

- Technische Daten nach LV312

Für aktuelle Informationen zu diesem Produkt besuchen Sie <http://l.tesa.com/?ip=51618>

Die Qualität der tesa® Produkte wird kontinuierlich auf höchstem Niveau geprüft und ist deshalb strengen Kontrollen unterworfen. Alle obenstehenden technischen Informationen und Daten werden von uns nach bestem und auf praktischer Erfahrung beruhendem Wissen erteilt. Sie stellen Durchschnittswerte dar und sind nicht für eine Spezifikation geeignet. Daher kann die tesa SE weder ausdrücklich noch konkludent eine Gewährleistung geben, dies gilt insbesondere auch für die Marktgängigkeit und die Eignung für einen bestimmten Zweck. Der Benutzer selbst ist für die Entscheidung verantwortlich, ob ein tesa® Produkt für einen bestimmten Zweck und für die Anwendungsart des Benutzers geeignet ist. Falls Sie dabei Hilfe brauchen sollten, steht Ihnen unser technisches Personal mit einer entsprechenden Beratung gern zur Verfügung.