




Technische Daten

04.12.2023

Wellrohre IWS Polyamid 6

IWS22

Artikelnummer: 169-22220



Material: Polyamid 6 (PA6)
Betriebstemperatur: -40 °C bis +120 °C

Ø D: 21.3 mm
 Innen Ø (ID): 21.3 mm
 Außen Ø (OD): 25.4 mm
 Min. Biegeradius (R): 50 mm
 Nennmaß Ø: 22 mm

Brandschutzeigenschaften: UL94 HB, FMVSS 302

Halogenfrei: Ja Länge (L): 50 m

HF RoHS

Wir übernehmen keine Gewährleistung dafür, dass sich das Produkt in dem vorgesehen Zweck verwenden lässt, da dies außerhalb unseres Einflussbereichs liegt. Die Überprüfung der Gebrauchstauglichkeit für einen bestimmten Anwendungszweck mittels Tests obliegt dem Kunden. Technische Änderungen und Irrtümer vorbehalten.