

# DD 2G 18.0-EC LD/2.5 Set

Kompakter 2-Gang Akku-Bohrschrauber 18,0 V

Bestell-Nr. 519049

GTIN 4030293238435

- + Electronic Management System (EMS) schützt die Maschine, verlängert die Lebensdauer und erhöht die Effizienz
- + Bürstenloser Motor mit höherem Wirkungsgrad und längerer Lebensdauer
- + Kompakter, leistungsstarker Bohrschrauber mit extrem kurzer Kopflänge. Der Allround-Schrauber für jeden Handwerker
- + Gasgebeschalter mit Einschaltsperr
- + Schnellspannbohrfutter mit Auto-Lock Funktion
- + Schnellspannbohrfutter in Metallausführung mit Anlaufring und Auto-Lock Funktion
- + Elektronische Schnellbremse
- + Rechts-/Linkslauf mit Einschaltsperr
- + Ergonomisch gestalteter, rutschfester, gummierter Griff
- + Integriertes LED-Licht mit Nachleuchtfunktion
- + LED Akku-Kapazitätsanzeige
- + Inklusive Gürtelclip und Bitgarage
- + FLEX Akku-System: Betrieb mit allen FLEX 18 V Akkupacks. Lieferung ohne Akku, ohne Ladegerät



## Technische Daten

Akkuspannung	18,0 V
Akkukapazität	2,5 / 5,0 / 8,0 Ah
Leerlaufdrehzahl 1. Gang/Stufe	0 - 500 1/min
Leerlaufdrehzahl 2. Gang/Stufe	0 - 1800 1/min
Max. Drehmoment, hart	65 Nm
Max. Drehmoment, weich	35 Nm
Max. Bohrdurchmesser Holz	52 mm
Max. Bohrdurchmesser Stahl	13 mm
Bohrfutter-Spannweite	1,5 - 13 mm
Anzahl der mitgelieferten Akkus	2 Stück
Mit Ladegerät	Ja
Abmessung LxBxH	149 x 69 x 208 mm
Gewicht ohne Akkupack	1,14 kg
Drehmomenteinstellung	23 Stufen

## Lieferumfang

- 1 Bitgarage (430862)
- 1 Gürtelclip
- 1 Transportkoffer
- 1 Power 22 Q (491357)