

CrossPointer5 GREEN Selection PRO

5 Punkte plus Laserkreuz



TECHNISCHE DATEN		EIGENSCHAFTEN
Selbstnivellierbereich	± 3°	<ul style="list-style-type: none"> · 2 Laserlinien bilden ein grünes Laserkreuz · 5 Laserpunkte: hinten, links, rechts, Decke, Boden · Laserpunkte drehen sich 360° um die Lotachse · Lotfunktion · Manuellfunktion zur Schräganwendung · Optisches Warnsignal wenn ausserhalb des Selbstnivellierbereiches · Einsatz mit Empfänger FR 75-MM / FR 55 / 55-M (optional) · Multifunktionale Halterung <ul style="list-style-type: none"> · höhenverstellbar · für Wandhängung · zur Riemenbefestigung · Befestigung an magnetischen Flächen · Stativanschluss (5/8" und 1/4")
Genauigkeit	± 3 mm / 10 m	
Linienlaser		
Arbeitsbereich ohne Empfänger	50 m* (Radius)	
Arbeitsbereich mit Empfänger	80 m (Radius)	
Winkelbereich horizontal	180°	
Winkelbereich vertikal	160°	
Punkt laser	5 Laserpunkte	
Arbeitsbereich ohne Empfänger	50 m	
Stromversorgung	Li-Ion	
Betriebsdauer Li-Ion		
Alle Laserlinien & Punkte	6 h	
Alle Laserlinien	8 h	
Alle Laserpunkte	24 h	
Staub-/Wasserschutz	IP 54	
Laserdiode / Laserklasse	grün / 2	
Temperaturbereich	-10°C bis +45°C	
Gewicht (Gerät mit Batterien)	0,7 kg *abhängig von den Lichtverhältnissen	
ARTIKEL-NR. 531550	ARTIKEL-NR. 531550	
LIEFERUMFANG	LIEFERUMFANG	
<ul style="list-style-type: none"> · Multifunktionale Halterung · Li-Ion Akku · Ladegerät · Batteriefach für Alkalinebatterien · Magnetische Zieltafel · Koffer 	<ul style="list-style-type: none"> · Multifunktionale Halterung · Li-Ion Akku · Ladegerät · Batteriefach für Alkalinebatterien · Magnetische Zieltafel · Koffer 	