

**Artikelnummer:** 123224

**Kurzbeschreibung:** Insteekstelling Stora 100, open hoekkast bouwdeel, 4 legborden, B 370 mm + diepte

**Langbeschreibung:** Legbordstelling Stora 100, stellingsectie met 4 legborden, D 500 mm, aluminium zilveren palen: [ul]<li> De verschillende stellingelementen kunnen eenvoudig gecombineerd worden</li><li> Breedte per stellingwand = nominale breedte + 30 mm</li><li> Hoeelementen voor optimaal ruimtegebruik</li><li> Planken met 40 mm hoge opstaande rand</li><li> Planken zijn in stappen van 60 mm in hoogte verstelbaar</li><li> Hoogwaardige poedercoating</li><li> Frame: aluzilver (RAL 9006)</li><li> Planken en toebehoren: lichtgrijs (RAL 7035)</li><li> Ieder rek bestaat uit vakken en 1 afsluitframe</li><li> Draagkracht per vak: 100 kg\*</li><li> Draagkracht per veld: 600 kg\*</li><li> Diepte: 500 mm</li><li> Uniforme hoogte: 1900 mm</li>[ul]\* <b>(bij gelijkmatig verdeelde last)</b><b>Veiligheidsadvies: Stellingen met hoogte-/diepteverhouding  $\approx$  5 : 1 tegen kantelen beveiligen (wand- of vloerverankering)</b>

