


OES-V

Optische Sensoren



Produktmerkmale

Einweglichtschranke

Gewindebauform

M8 x 1

Anschlussleitung

Sender

Reichweite 1m

Elektrische Daten

Elektrische Ausführung

Anschluss an Schaltverstärker OV5012, OV0010

Lichtart

Infrarotlicht 950 nm

Schutzklasse

III

Verpolungsschutz

nein

Ausgänge

Kurzschlusschutz

nein

Überlastfest

nein

Erfassungsbereich

Reichweite

[m]

1

Umgebungsbedingungen

Umgebungstemperatur

[°C]

-20...80

Schutzart

IP 67

Zulassungen / Prüfungen

EMV

EN 60947-5-2

MTTF

[Jahre]

49633

Mechanische Daten

Gehäusewerkstoffe

Messing vernickelt

Gewicht

[kg]

0,057

Elektrischer Anschluss

Anschluss


abgeschirmte Leitung / 2 m; 1 x 0,14 mm²

Anschlussbelegung

Adernfarben

RD rot

screen Schirm



Zubehör

Zubehör (mitgeliefert)

2 Befestigungsmuttern

Bemerkungen

OE0003 - Einweglichtschranke - eclass: 27270901 / 27-27-09-01

Verpackungseinheit [Stück]

1