



Opis:

Zawory spustowe PROFI z zewnętrznym gwintem 1/2" i 3/4", do kontrolowanego spuszczenia cieczy z beczek i kanistrów, kolor: naturalny

- z udurowionego polietylenu do celów spożywczych z tulejką przyłączeniową do węża
- bardzo dobra odporność chemiczna na kwas, ługi i inne chemikalia
- z gwintem rurowym R 1/2" i R 3/4"
- z czerwonym pokrętkiem
- szybkie wypływanie bez bulgotania dzięki zintegrowanej wentylacji
- z możliwością obrotu o 360° do dowolnej pozycji
- odporność na ciśnienie do maks. 0,4 bar
- odporność na temperaturę: od -20 °C do +70 °C
- Prędkość wypływu > 3,5 l/min
- Średnica zewnętrzna tulejki = 19 mm lub 3/4" (strefa wtykania)

Informacje:

Produkt

Numer produktu	550200
GTIN	4007228550207
Taryfa celna	39174000
Jednostka opakowania (JO)	5

Kolor	naturalny
Masa (kg)	0,05

Opakowanie zewnętrzne

Zawartość w liczbie sztuk	5
D x S x W (mm)	__ LAENGE_KARTON __ x __ BREITE_KARTON __ x __ HOEHE_KARTON __

Masa brutto OJ (kg)	0,25
---------------------	-------------

Paleta

D x S x W (m)	0,0 x 0,0 x 0,0
---------------	------------------------

Masa (kg)	0,0
-----------	------------