

Artikelnummer: 129830

Kurzbeschreibung: Gitter-Vierwandwagen, 850 x 470 mm

Langbeschreibung: Gitter-Vierwandwagen, 850 x 470 mm: Stahlrohr (a'Ëœ 26,9 x 1,75 mm) fest auf Grundrahmen geschwei sst. Lenkrollen mit Vollgummi-bereifung und Rollenlager, Gehäuse verzinkt, Feststeller an den Lenkrollen gemäß ss Europäischer Norm EN 1757-3. Bockrollen (nicht drehbar) mit Vollgummibereifung und Rollenlager, Gehäuse verzinkt. Ladefläche aus Holzwerkstoffplatte (MDF) mit Buche-Dekor.

Profilstahlrahmen aus Winkelstahl und Quadratrohr. Drahtgitter mit Rahmendraht (50/50/4 mm) in U-Profil-Führungsschienen. Alle Gitterwände

herausnehmbar. Pulverbeschichtung Enzianblau (RAL5010). Ladefläche: B 850 x T 470 mm

Ladeflächenhöhe: 245 mm

Wandhöhe: 500 mm

Rad a'Ëœ: 160 mm

Schiebegriffhöhe: 950 mm

Tragkraft: 400 kg

Eigengewicht: 40 kg



EAN/GTIN: 4250448500617