



S5 Polyester Rundschlingen

Artikel-Nummer 1308009
Type S5-PE-3M
EAN 8717365006258

Diese professionellen Hebebänder sind besonders geeignet für intensiven industriellen Gebrauch.

Merkmale

- Farbkodierung nach EN 1492-1.
- VGS Typenbezeichnung.
- Simplex Ausführung.
- Streifenkodierung, pro Streifen 1 Tonne (bis 10 Tonnen).
- Fortlaufender Aufdruck der Traglast.
- Extra verschleißfest durch Einlagegarne im Schutzmantel.
- Lieferbar bis 30 Tonnen.





kleur	WLL (kg)	WLL (kg)	WLL (kg)	WLL (kg)	WLL (kg)
paars	1.000	800	2.000	1.400	1.000
groen	2.000	1.600	4.000	2.800	2.000
geel	3.000	2.400	6.000	4.200	3.000
grijs	4.000	3.200	8.000	5.600	4.000
rood	5.000	4.000	10.000	7.000	5.000
bruin	6.000	4.800	12.000	8.400	6.000
blauw	8.000	6.400	16.000	11.200	8.000
oranje	10.000	8.000	20.000	14.000	10.000

Technische Daten

Zulässige Traglast Schleife (kg)	4800
Zulässige Traglast U (kg)	12000
Tragfähigkeit (kg)	6000
Zulässige Traglast 45 grad (kg)	8400
Umfangslänge (m)	6
Zulässige Traglast 60 Grad (kg)	6000
Nutzlänge (m)	3
Farbe	braun

Standard Lieferung

- Verpackt in Plastik Inklusief REMA Zertifikat und Bedienungsanleitung.

