

## Produktspezifikation

<b>Artikel-Nr.:</b>	88924U
<b>Artikelbezeichnung:</b>	Kehrgarnitur
<b>Zolltarifnummer:</b>	96 03 90 91
<b>EAN-Nr.:</b>	40 02403 98924 7
<b>Artikelmaße:</b>	
<b>Länge in mm:</b>	350
<b>Breite in mm:</b>	222
<b>Höhe / ø in mm:</b>	110
<b>Artikelgewicht in kg:</b>	0,26
<b>Körper-Material:</b>	PP
<b>Körperfarbe:</b>	weiss

<b>Besatzmaterial:</b>	Polyester PBT
<b>Besatzmaße:</b>	
<b>Höhe in mm:</b>	50
<b>Durchmesser in mm:</b>	
<b>Härte:</b>	weich
<b>Faserende:</b>	ungeschlitzt
<b>Besatzfarbe:</b>	gelb
<b>Hitzebeständigkeit gegen Heißluft:</b>	140 °C

<b>Weitere Materialien:</b>	
<b>Verankerung:</b>	V4A-Draht
<b>Stielverbindung:</b>	

<b>Chemische Beständigkeiten bezogen auf anwendungsübliche Konzentrationen:</b>	
<b>wässrige Alkalien:</b>	beständig
<b>verdünnte organische Säuren:</b>	bedingt beständig
<b>verdünnte Mineralsäuren:</b>	beständig
<b>organische Lösungsmittel:</b>	beständig
<b>schwache Laugen:</b>	bedingt beständig
<b>Aceton:</b>	beständig
<b>Alkohole:</b>	beständig
<b>mineralische Schmierstoffe:</b>	beständig

## Produktspezifikation

<b>Artikel-Nr.:</b>	88924U
<b>Verpackungseinheit:</b>	5
<b>Verpackungsart:</b>	
<b>Karton:</b>	X
<b>Beutel:</b>	
<b>Graupappe:</b>	
<b>Einzelverpackung:</b>	
<b>Lose:</b>	X
<b>Karton:</b>	
<b>Beutel:</b>	
<b>VK-Karte:</b>	
<b>Grüner Punkt:</b>	
<b>Gewicht in kg:</b>	1,7
<b>Rauminhalt in cdm:</b>	29,6
<b>Verpackungsmaße:</b>	
<b>Länge in mm:</b>	370
<b>Breite in mm:</b>	320
<b>Höhe in mm:</b>	250

<b>Versandeinheit:</b>	5
<b>Gewicht in kg:</b>	1,7
<b>Rauminhalt in cdm:</b>	29,6
<b>Versandeinheitsmaße:</b>	
<b>Länge in mm:</b>	370
<b>Breite in mm:</b>	320
<b>Höhe in mm:</b>	250
<b>Versandeinheit pro Lage:</b>	
<b>Karton:</b>	8
<b>Stück:</b>	40
<b>Versandeinheit je Palette bei maximaler Höhe von 2 m:</b>	
<b>Karton:</b>	48
<b>Stück:</b>	240

<b>Sonstiges:</b>	<b>im Kontakt mit Lebensmitteln unbedenklich</b>
	<b>HACCP</b>
	<b>F.E.I.B.P.</b>