

Rollcart dessertes de rangement

force 200 kg, avec 3 plateau(x),
plateau longueur x largeur 620 x 410
mm, plateforme en bois, plateforme
droit, Dimensions adaptées au bac
norme Europe, châssis avec finition
époxy résistante aux chocs et aux
rayures en RAL5010 bleu gentiane,
avec bandage TPE

Numéro d'article: 158166



Rollcart Dessertes de rangement




pour bacs norme Europe

dessertes de rangement

- force 200 kg
- avec 3 plateau(x)
- plateau longueur x largeur 620 x 410 mm
- plateforme en bois
- plateforme droit
- Dimensions adaptées au bac norme Europe
- châssis avec finition époxy résistante aux chocs et aux rayures en RAL5010 bleu gentiane
- structure en acier, soudé
- hauteur x longueur x largeur 1150 x 950 x 420 mm
- 2 roulettes pivotantes et 2 roulettes fixes
- Ø de roue 125 mm
- avec bandage TPE
- moyeu avec roulement rainuré à billes
- roulettes pivotantes avec freins

appareil de manutention	chariot de manutention	nombre/type de roulettes	2 roulettes pivotantes et 2 roulettes fixes
type de chariot	dessertes de rangement	pneumatique	TPE
charge	200 kg	Ø de roue	125 mm
norme européenne	oui	roulement	roulement rainuré à billes
longueur de plateau	620 mm	équipement roue	roulettes pivotantes avec freins
largeur de plateau	410 mm	conducteur d'électricité	non
nombre de plateaux	3 pièce	matériau	acier
alignement de niveaux	droit	matériau de finition	soudé
hauteur	1150 mm	poignée	1 pièce
longueur	950 mm	rabattable	non
largeur	420 mm	surface	finition peinture époxy
type de niveau	panneau de bois	couleur	bleu gentiane // RAL5010
matériau de plateforme	bois	Poids	30 kg

Accessoires

158400		jeu de roulettes ESD, pour chariot de manutention, bandage TPE, force 300 kg, Ø de roue 125 mm, suppl. prix ! commande/livraison uniquement avec le produit principal
158410		Jeu de roulettes, pour chariot de manutention, bandage polyamide, Ø de roue 125 mm, suppl. prix ! commande/livraison uniquement avec le produit principal
158414		protège-pieds pour roulette pivotante et fixe, pour diamètre de roue 125 mm, en acier avec revêtement en zinc anti-corrosion, suppl. prix ! commande/livraison uniquement avec le produit principal