

VARIOfit **rouleur de palettes**

force 500 kg, plateau longueur x largeur 1010 x 810 mm, hauteur de charge 280 mm, plateforme ouvert, plateforme avec 4 coins de gerbage comme aide de rehausse et œillets de fixation, châssis avec finition époxy résistante aux chocs et aux rayures en RAL7016 gris anthracite, 2 roulettes pivotantes et 2 roulettes fixes, roulettes pivotantes avec EASYSTOP et protège-pieds



VARIOfit

12
YEARS
WARRANTY



Numéro d'article: 226041

VARIOfit Cadre roulant pour palettes

force 500 kg

rouleur de palettes



- force 500 kg
- plateau longueur x largeur 1010 x 810 mm
- hauteur de charge 280 mm
- dimensions adaptées aux palettes européennes
- plateforme ouvert
- plateforme avec 4 coins de gerbage comme aide de rehausse et œillets de fixation
- structure en acier, avec finition époxy résistante aux chocs et aux rayures
- châssis avec finition époxy résistante aux chocs et aux rayures en RAL7016 gris anthracite
- 2 roulettes pivotantes et 2 roulettes fixes, roulettes pivotantes avec EASYSTOP et protège-pieds
- Ø de roue 200 mm
- Avec bandage TPE sur jante aluminium coulé sous pression
- moyeu avec roulement rainuré à billes de précision

- 12 années de garantie


Détails techniques

appareil de manutention	châssis roulant	nombre/type de roulettes	2 roulettes pivotantes et 2 roulettes fixes
type de rouleur	rouleur de palettes	Ø de roue	200 mm
charge	500 kg	équipement roue	roulettes pivotantes EASYSTOP // protège-pieds
norme européenne	oui	hauteur	350 mm
hauteur de charge	280 mm	longueur	1070 mm
longueur de plateau	1010 mm	largeur	870 mm
largeur de plateau	810 mm	matériau	acier
plateforme	ouvert	surface	finition peinture époxy
équipement plateau	4 coins de gerbage comme aide de rehausse et œillets de fixation	couleur	gris anthracite // RAL7016
pneumatique	TPE	garantie	12 années
matériau de jante	aluminium coulé sous pression	Poids	28 kg
roulement	roulement rainuré à billes de précision		

Accessoires

149537		Poignée pour cadre roulant pour palettes, hauteur x largeur 765 x 500 mm, en acier avec finition époxy résistante aux chocs et aux rayures coloris RAL5010 bleu gentiane, suppl. prix ! commande/livraison uniquement avec le produit principal
149538		Timon et couplage pour cadre roulant pour palettes, hauteur 680 mm, en acier avec finition époxy résistante aux chocs et aux rayures coloris RAL5010 bleu gentiane, suppl. prix ! commande/livraison uniquement avec le produit principal

Cela s'adapte aussi ...

769235		palette, hauteur x longueur x largeur 150 x 1200 x 800 mm, en PE régénéré en noir
--------	---	---