

Toyota transpalette BT Lifter

force 2300 kg, avec hydraulique Quick-Lift, longueur de fourche 1000 mm, roulettes pivotantes avec bandage nylon, largeur x Ø 60 x 175 mm, galets de fourche tandem avec bandage nylon, largeur x Ø 75 x 85 mm



Numéro d'article: 523960



TOYOTA
MATERIAL HANDLING

5 YEARS WARRANTY



Toyota Transpalette manuel BT BT Lifter

Force 2300 kg

transpalette

- force 2300 kg
- avec hydraulique Quick-Lift
- longueur de fourche 1000 mm
- largeur de portée 520 mm
- roulettes pivotantes avec bandage nylon, largeur x Ø 60 x 175 mm
- galets de fourche tandem avec bandage nylon, largeur x Ø 75 x 85 mm
- hauteur de levage 200 mm / hauteur abaissée 85 mm
- fourches en acier avec finition époxy résistante aux chocs et aux rayures en orange
- structure acierrigide
- poignée de timon pour les fonctions levée - neutre - descente
- timon en noir
- braquage 180 °
- descente automatique réglable






- longueur 1365 mm
- poids 65 kg
- 5 années de garantie





Détails techniques

appareil de levage	chariot de levage	diamètre des roulettes pivotante	175 mm
type de chariot de levage	transpalette	largeur des roulettes pivotantes	60 mm
charge	2300 kg	longueur	1365 mm
longueur de fourche	1000 mm	braquage	180 °
largeur de portée	520 mm	Fonction de levage	hydraulique Quick-Lift
commande de levage	manuel/hydraulique	course rapide	oui
commande du mécanisme de rouleme	manuel	fonction d'abaissement	descente automatique réglable
hauteur de levage (min.)	85 mm	timon	fonctions levée-neutre-descente
hauteur de levage (max.)	200 mm	matériau	acier
Matériau roulettes pivotantes/ga	Nylon/nylon	surface de fourches	finition peinture époxy
matériau de roulettes pivotantes	nylon	couleur des fourches	orange
matériau galets de fourche	nylon	couleur du timon	noir
galets de fourche	tandem	garantie	5 années
Diamètre de galets de fourche	85 mm	modèle	hydraulique Quick-Lift
Largeur de galet de fourche	75 mm	Poids	65 kg

Accessoires

149500		Butées pour transpalette, hauteur x longueur x largeur 70 x 650 x 360 mm, en polypropylène
524005		Frein pour transpalette, suppl. prix ! commande/livraison uniquement avec le produit principal
524006		Modèle d'entrepôt frigorifique pour transpalette, suppl. prix ! commande/livraison uniquement avec le produit principal

Cela s'adapte aussi ...

148638		palette perdue, hauteur x longueur x largeur 150 x 1200 x 800 mm, en PE régénéré en anthracite
149500		Butées pour transpalette, hauteur x longueur x largeur 70 x 650 x 360 mm, en polypropylène
217180		palette en carton ondulé, hauteur x longueur x largeur 120 x 1200 x 800 mm, force statique / dynamique 700 / 500 kg, tablette supérieure plein
217213		palette norme européenne, en bois, longueur x largeur 1200 x 800 mm, force statique / dynamique 4000 / 1100 kg, soubassement patins, tablette supérieure ajourés

221284		gant de travail, en lin/cuir de bœuf, dos de main en lin, anti-rupture, taille taille unique
221309		gilet de sécurité, conformément à EN ISO 20471, polyester en jaune fluo, taille taille unique
221381		gants de protection, en nitrile coloris gris/noir avec revêtement nitrile, lisse, taille 9
227875		chaussure basse de sécurité, niveau de sécurité : S1P, taille 44, dessus cuir velours / tissu filet coloris noir/gris/rouge
407817		bac de rétention, pour fût 2 x 200 litres, volume de rétention 224 l, hauteur x largeur x profondeur 365 x 1200 x 800 mm, en acier avec revêtement en zinc anti-corrosion
626475		caisse-palette grillagée, hauteur x longueur x largeur 970 x 1200 x 800 mm, force 1500 kg, avec laquage en RAL7030 gris pierre, parois ajourés avec 2 clapets, fond plein