

Anschlussleiste VABM-L1-10AS-M5-3

Teilenummer: 566523

FESTO



Datenblatt

| Merkmal | Wert |
|--|--|
| Rastermaß | 10,5 mm |
| Max. Anzahl der Ventilplätze | 16 |
| Betriebsdruck | -0,9 ... 10 bar |
| Zulassung | RCM Mark c CSA us (OL) c UL us - Recognized (OL) |
| Korrosionsbeständigkeitsklasse KBK | 2 - mäßige Korrosionsbeanspruchung |
| Max. Anziehdrehmoment Hutschienenmontage | 1,5 Nm |
| Max. Anziehdrehmoment Ventilbefestigung | 0,45 Nm |
| Max. Anziehdrehmoment Wandmontage | 3 Nm |
| Produktgewicht | 34 g |
| Pneumatischer Anschluss 1 | M5 |
| Pneumatischer Anschluss 3 | M5 |
| Pneumatischer Anschluss 5 | M5 |
| Werkstoffhinweis | RoHS konform |
| Werkstoff Anschlussleiste | Aluminium-Knetlegierung |