

Feuille de données du produit



Article N°: 2520 Chariot à 2 ridelles

Equipements de manutention



Ensemble mécano-soudé, revêtement époxy bleu RAL 5007, plateau en mélaminé surface effet hêtre avec 2 ridelles en mélaminé, hauteur 500 mm. 2 roues pivotantes et 2 roues fixes à bandage TPE, moyeu à roulement à billes central. Freins sur roues pivotantes conformément à la Norme 1757-3 (Sécurité des chariots de manutention).

Détails techniques:



Charge totale (kg)	500
Longueur de surface utile (mm)	850
Largeur de surface utile (mm)	500
Hauteur de zone de chargement (mm)	228
Longueur totale (mm)	1030
Largeur totale (mm)	509
Hauteur totale (mm)	948
Type de pneu	TPE
Roues (mm)	160 x 40
Configuration	Holz
Poids (kg)	31
Pays d'origine	Allemagne
Garantie (ans)	10
Code douanier	87168000
GTIN	4017976025209