

Kühlschrank K 311 schwarz

Kühlschrank mit LED-Innenraumbeleuchtung, gerundeter Tür und Griff. Die Temperatur im Kühlfach wird durch Drehen des Temperatur-Drehreglers eingestellt. Die eingestellte Temperatur auf einer Skala ist am Drehregler ablesbar. Bei Drehung des Thermoreglergriffs im Uhrzeigersinn sinkt die Temperatur im Kühlbereich. Bei geschlossener Kühlschranktür ist sie an der Anzeige des Temperaturreglers ablesbar. Die Zahl „0, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7“ bedeutet keine bestimmten Temperaturen. Die Temperatur kann auf einer fünfteiligen Skala reguliert werden. 0 = der Kompressor wird abgeschaltet. Das Kühlgerät ist noch am Stromnetz angeschlossen. 1 = höchste Temperatur (geringste Kühlung) 7 = niedrigste Temperatur (stärkste Kühlung). Die Türdichtung ist servicefreundlich ohne Werkzeug austauschbar. 5 Roste sind innerhalb dervorgeformten Auflagerippen höhenverstellbar. Die hinten am Gerät befindlichen 2 kleinen Rollen erleichtert das Rangieren. Mit den vorne angebrachten höhenverstellbaren Füßen können kleinere Bodenunebenheiten ausgeglichen werden.

Ideal für den Einsatz im Kleingewerbebereich wie Personalküchen, Frühstückspensionen, Landhäuser, Hotels, Motels und Catering



Artikel-Nr.: 9190313
GTIN: 4059395030600



Produktvorteile:

- Volltürkühlschrank
- 7 Stufen Temperaturregler
- Stufe 0 Kompressor wird abgeschaltet
- Stufe 1 höchste Temperatur
- Stufe 7 niedrigste Temperatur
- Stille Kühlung
- LED-Innenbeleuchtung
- Gerundete Tür mit Stangengriff
- Leicht wechselbare Türmagnetsteckdichtung
- Türanschlag rechts, wechselbar
- 5 Roste
- Höhenverstellbare Ausgleichsfüße vorne
- 2 Transportrollen hinten für den leichten Transport

Technische Daten:

Geräteart	Kühlschrank
Preisgruppe	B
Herstellerkennung	K 311

Abmessungen außen:

Breite	600 mm
Tiefe	620 mm
Höhe	1630 mm

Abmessungen innen:

Breite	480 mm
Tiefe	420 mm
Höhe	1420 mm

Aufstellart	Standgerät
Öffnungssystem	Volltür
Temperaturbereich von	2 °C
Temperaturbereich bis	8 °C
Anzahl der Türen	1
Türanschlag	Rechts wechselbar
Innenbeleuchtung	Ja
Aussenmaterial	Stahlblech schwarz pulverbeschichtet
Innenmaterial	ABS Kunststoff weiß
Anschlusswert Elektro	0,12 kW
Spannung	230 Volt
Bruttogewicht	57 kg
Serienzubehör	5 Roste , 1 Bodenrost
Raumfeuchte bis	60 %
Kühlung	Stille
Tauwasserverdunstung	Ja
Abtauung	Automatisch
Kältemittel	R 600a (Isobutan)/GWP 3

Energiedaten

Luftschallemissionsklasse	C
Luftschallemission	41 dB
Bruttoinhalt	310 l
Nutzzinhalt Kühlung	296 l
Energieverbrauch im Jahr	138 kWh
Energieeffizienzklasse	F
Energieeffizienzklasse Spektrum	A bis G
Energieeffizienzindex EEI	125
Klimaklasse	T (+16 °C bis +43 °C UT)
Lichtquellenart	LED
EPREL Registrierungsnummer	445707
EU-Label Verordnung	2019/2016

Angaben nach der Verordnung (EU) 2019-2019 zur Festlegung der Ökodesign Anforderungen und der seit dem 01.03.2021 gültigen Verordnung (EU) 2019/2016 für Energieverbrauchskennzeichnung Kühlgeräte, ausgenommen Weinlagerschränke



KBS Gastrotechnik GmbH K 311 schwarz



138 kWh/annum



296 L



2019/2016

Weitere Ansichten



Sonderzubehör gegen Mehrpreis:

Rost für K 296, K 311 und KGK 321

Rost für K 295, K310, K310 CHR und KGK 319

GTIN: 4059395000122

Artikel-Nr.: 9190097

Für Druckfehler keine Haftung.

KBS Gastrotechnik GmbH | Schoßbergstraße 26 | 65201 Wiesbaden | Tel.: +49 611 44787-150 | www.kbs-gastrotechnik.de