

## Informazione prodotto

# 83 20 015

## Giratubi con ganasce a 45°

DIN 5234

- Forma svedese
- Con ganasce piegate a 45°
- Denti contrari al senso di rotazione
- Dentatura ulteriormente temperata ad induzione
- Impugnatura con profilo a doppia "T"
- Ghiera con dispositivo anticaduta
- Rossi, verniciati a polvere, superficie esterna delle ganasce rettificata liscia
- Acciaio elettrico al cromo vanadio, forgiato, temperato ad olio a gradini



### Generico

Art. No.	83 20 015
EAN	4003773014225
Esecuzione	rossa, verniciata a polvere
Peso	1.408 g
Dimensioni	430 x 59 x 24 mm
Norma	DIN 5234
REACH conformità	non contiene SVHC
RoHS conformità	non applicabile

### Caratteristiche tecniche

Apertura	60 mm
Capacità per tubi (diametro)	Ø 2 3/8
Capacità per tubi (diametro)	Ø 60 mm
Per dadi apertura	60 mm
Diametro interno in pollici	Ø 1 1/2 Pollici

Con riserva di modifiche tecniche e salvo errori

