

Productinformatie

86 03 150

Sleuteltang

Tang en schroefsleutel in één gereedschap



- Vervangt een set schroefsleutels, metrisch en inch
- Gladde bekken voor de voorzichtige montage van oppervlakte veredelde armaturen - kan direct gebruikt worden op verchroomde delen!
- Ook uitstekend geschikt voor het grijpen, klemmen, aandrukken en buigen van werkstukken
- Geen beschadiging van de kanten bij gevoelige armaturen dankzij de spelingsvrije drukvlakken van de bekken
- Instelling met een druk op de knop direct op het werkstuk
- Geen ongewilde verstelling van de klembekken en geen doorschieten van het scharnier
- Traploos klemmen van alle sleutelwijdtes tot de aangegeven capaciteit d.m.v. parallel staande bekken
- De slag tussen de grijpbekken maakt een snel aantrekken en losmaken van schroefverbindingen mogelijk volgens het ratelprincipe
- Hoge klemkracht dankzij 10-voudige krachtoverbrenging
- Chroom-vanadium-elektrostaal, gesmeed, oliegehard

Algemeen

Artikel-nr.	86 03 150
EAN	4003773069676
Tang	verchroomd
Kop	verchroomd
Benen	met kunststof bekleed
gewicht	175 g
Afmetingen	150 x 50 x 25 mm
REACH conformiteit	bevat geen SVHC
RoHS conformiteit	niet van toepassing


Technische specificaties

Bekdikte (scharnier) (B2)	7,0 mm
Joint Thickness (B3)	10,5 mm
Tip Thickness (B1)	4,7 mm
Instelposities	14
Capaciteit voor moeren (sleutelwijdte)	Ø 1 inch
Capaciteit voor moeren (sleutelwijdte)	27 mm

Onder voorbehoud van technische wijzigingen en vergissingen



vervangt een set schroefslutels, metrisch en inch



Snelle instelling door druk op de knop

