

## Productinformatie

# 87 01 300

## KNIPEX Cobra®

### Hightech-waterpomptang

DIN ISO 8976



- Instelling met een druk op de knop direct op het werkstuk
- De fijne verstelling maakt het mogelijk de tang aan te passen aan de meest uiteenlopende afmetingen van werkstukken; prettige stand van de handgrepen
- Zelfklemmend op buizen en moeren: glijdt niet van het werkstuk af en werkt krachtbesparend
- Grijpvlakken met speciaalgeharde tanden, hardheid van de tanden ca. 61 HRC: steeds weer een vaste grip dankzij hoge slijtvastheid
- Hoge stabiliteit dankzij dubbele geleiding
- Het scharnier is gemakkelijk te verstellen waarna een gegarandeerde verbinding tot stand komt
- Klembeveiliging voorkomt verwondingen
- Chroom-vanadium-elektrostaal, gesmeed, stapsgewijs oliegehard

### Algemeen

Artikel-nr.	87 01 300
EAN	4003773034087
Tang	grijs geatramenteerd
Kop	gepolijst
Benen	met anti-slip kunststof bekleed
gewicht	530 g
Afmetingen	300 x 52 x 15 mm
Norm	DIN ISO 8976
REACH conformiteit	bevat geen SVHC
RoHS conformiteit	niet van toepassing

### Technische specificaties

Instelposities	30
Kapazität für Rohre (Zoll)	Ø 2 3/4 inch
Capaciteit voor moeren (sleutelwijdte)	60 mm
Capaciteit voor buizen (diameter)	Ø 70 mm

Onder voorbehoud van technische wijzigingen en vergissingen



