

## Termékinformációk


# 95 36 280

### Kábelvágó

(racsnis elv)

IEC 60900 DIN EN 60900



⚡ 1000 V 

- Alumínium vezetőknél - 4 x 150 mm<sup>2</sup> szektorkábel alkalmazható
- Egy- és több erű Cu- és Al-kábelek vágásához
- Nem alkalmas acélhuzalhoz, drótkötelekhez és finoman sodrott (nagyon rugalmas) vezetőkhöz
- Edzett vágóélek precíziós köszörüléssel
- Simán és tisztán vág, nem lapít
- Egykezes használat racsnis kialakítással
- Kis erőráfordítás a magas áttételi viszonyok miatt
- Két fokozatú fogaskoszorús hajtás a könnyű vágáshoz
- Egyszerű kezelés a kis súly és kis helyigényű kialakítás révén - szűk helyviszonyoknál is használható
- Szorítóvédelem meggátolja a zúzódásos sérülést
- Különleges minőségű speciális szerszámacél, kovácsolt, olajban edzett

### Általános

Cikkszám	95 36 280
EAN	4003773026891
Fogó	feketére lakkozott
Fogantyúk	többkomponensű burkolattal szigetelt, VDE-típusengedély
Súly	835 g
Méreték	280 x 135 x 28 mm
Szabvány	DIN EN 60900 IEC 60900

### Műszaki jellemzők

Vágási érték többvezetékes CU-kábelnél	380 mm <sup>2</sup>
Vágási érték többvezetékes CU-kábelnél	Ø 52 mm
MCM	750
VDE-engedéllyel	igen

A műszaki változtatások és tévedések jogát fenntartjuk



racsnis működési elv és kétfokozatú fogaskoszorú hajtás az erőkimélő vágáshoz