

## aimant permanent

force panneau / ronds 300 / 100 kg,  
manutention avec main avec  
poignée, longueur x largeur 164 x 92  
mm



Numéro d'article: 149374

## Aimant de levage permanent

aimant permanent

- force panneau / ronds 300 / 100 kg
- manutention avec main avec poignée
- longueur x largeur 164 x 92 mm
- volume de livraison : avec certificat de contrôle

### Détails techniques

appareil de levage	appareil de levage	charge ronds	100 kg
type de moyen de levage	aimant	largeur	92 mm
type d'aimant	aimant permanent	longueur	164 mm
manipulation	main avec poignée	volume de livraison	certificat de contrôle
charge de panneau	300 kg	Poids	10 kg

### Cela s'adapte aussi ...

221159






lunettes de protection, niveau de protection EN 166, vitres en polycarbonate avec revêtement antibuée/antirayures, transparent, avec filtre UV, équipement : monture et arceau nasal avec capitonnage doux

221283



gant de travail, en coutil/cuir croûte de bovin, dos de main en coutil, anti-rupture, taille taille unique

222683		papier d'essuyage, 90 lingettes, longueur x largeur 305 x 230 mm
224764		kit de balais, kit comprenant : 5 x balai en crin de cheval, 5 x manche et 1 x set de balayage, Largeur de travail 500 mm, manche bois, pour poussières fines
510925		transpalette, force 2500 kg, fourche longueur x largeur 1150 x 160 mm, roulettes pivotantes avec bandage caoutchouc plein, largeur x Ø 50 x 200 mm, galets de fourche tandem avec bandage nylon, largeur x Ø 77 x 82 mm