

BS-ROLLEN

bokwiel

draagvermogen 220 kg, met TPE-banden, diameter 200 mm, naaf met wiellager, velg van kunststof, bevestiging met plaat, lengte x breedte 138 x 109 mm

Artikelnummer: 159284



BS ROLLEN

BS-ROLLEN Transporttoestelwiel

bokwiel

- draagvermogen 220 kg
- met TPE-banden
- vloervriendelijk
- diameter 200 mm
- naaf met wiellager
- velg van kunststof
- velg zonder draadvangkappen
- behuizing van staal verzinkt, gechromeerd
- bevestiging met plaat, lengte x breedte 138 x 109 mm
- schroefgatafstand 105x75/80 mm

Technische details

roltype	transportapparaatwielen	materiaal behuizing	staal
set	nee	rem	zonder
bouwmodel	bokwiel	draadvangkappen	nee
draagvermogen	220 kg	totale hoogte	235 mm
banden	TPE	loopvlak eigenschap	vloervriendelijk
wiel-ø	200 mm	lengte plaat	138 mm
materiaal velg	kunststof	breedte plaat	109 mm

wiellager	wiellager	afstand schroefgat	105x75/80 mm
bevestigingselement	plaat	oppervlak behuizing	verzinkt, gechromeerd
elektrisch geleidend	nee	gewicht	1,75 kg