

Cemo brandstoffrolley

inhoud 95 l, met elektrische pomp,
tappistool, ventilatie en afsluitkraan,
hoogte x lengte x breedte 430 x
1000 x 590 mm

Artikelnummer: 220835



Cemo Brandstoffrolley

brandstoffrolley


- inhoud 95 l
- met elektrische pomp, tappistool, ventilatie en afsluitkraan
- hoogte x lengte x breedte 430 x 1000 x 590 mm
- slanglengte 3,2 m
- bak van polyethyleen
- met hendel- en trekgreep
- onderbouw 2 wielen
- conform ADR 1.1.3.1 c)

Technische details

| | | | |
|--------------------------------|----------------------------------------------------------|---------------------|----------|
| opslagtype gevaarlijke stoffen | tankinstallatie | spanningsverzorging | Batterij |
| type tankinstallatie | brandstoffrolley | wielen aantal/soort | 2 wielen |
| bediening | elektrisch | banden | lucht |
| inhoud | 95 l | wiel-ø | 300 mm |
| tankinstallatie uitrusting | elektrische pomp, tappistool, ventilatie en afsluitkraan | hoogte | 430 mm |

| | | | |
|------------------------------|----------------------|---------------|----------------|
| max. pompcapaciteit l/min | 25 l/min | lengte | 1000 mm |
| slanglengte | 3,2 m | breedte | 590 mm |
| materiaal bak | polyethyleen | certificering | ADR 1.1.3.1 c) |
| greep | hendel- en trekgreep | gewicht | 22 kg |

Gerelateerde Producten

| | | |
|--------|-----------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------|
| 220836 |  | debietmeter voor brandstofrolley, meetbereik 7 - 120 l/min, aansluiting 1" binnen en buiten |
|--------|-----------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------|

Dit past ook bij ...

| | | |
|--------|-------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 200237 |  | oogspoelstation, set bestaande uit: 1 x 500 ml keukenzoutoplossing en 1 x 200 ml pH-neutrale oplossing, spiegel |
| 201012 |  | opvangschaal, opvangvolume 20 l, hoogte x lengte x breedte 105 x 690 x 440 mm, 4 kamers met telkens 1 gietrand, van polyethyleen in zwart |
| 221116 |  | beschermhandschoenen, van nitril in groen, gevoerd en geprofileerd, afmeting 8 |
| 504444 |  | noodgevallentas met microvezel-absorptieproducten, set 17-delig, opnamecapaciteit 35 l per set, hoes hoogte x breedte x diepte 500 x 500 x 220 mm |
| 525760 |  | gevaarsymbool, aquatoxisch, sticker, van folie, hoogte x breedte 50 x 50 mm |