

## Kappes

### chariot à outils

ToolTower® RasterPlan®

RasterPlan

KAPPES

hauteur x largeur x profondeur 1260 x 700 x 700 mm, 3 parois à plaques perforées p. extérieur, verrouillable avec serrure à cylindre, corps avec revêtement en plastique résistant à l'usure en RAL7035 gris clair/RAL5010 bleu gentiane, face avant avec revêtement en plastique résistant à l'usure en RAL7035 gris clair



Numéro d'article: 222916



## Kappes Centre d'outillage Tool-Tower ToolTower® RasterPlan®

### l'aide pratique dans le domaine des outils





chariot à outils

- hauteur x largeur x profondeur 1260 x 700 x 700 mm
- 3 parois à plaques perforées p. extérieur
- porte battante perforée
- verrouillable avec serrure à cylindre
- 4 roulettes pivotantes
- 2 roulettes pivotantes avec freins
- structure en acier
- corps avec revêtement en plastique résistant à l'usure en RAL7035 gris clair/RAL5010 bleu gentiane
- face avant avec revêtement en plastique résistant à l'usure en RAL7035 gris clair

## Détails techniques

appareil de manutention	chariot de manutention	système de fermeture	serrure à cylindre
type de chariot	chariot à outils	roulant	oui
hauteur	1260 mm	soubassement	4 roulettes pivotantes dont 2 avec freins
largeur	700 mm	nombre/type de roulettes	4 roulettes pivotantes
profondeur	700 mm	équipement roue	2 roulettes pivotantes avec freins
matériau	acier	couleur du corps	gris clair/bleu gentiane // RAL7035/RAL5010
équipement armoire	plaques perforées, porte	surface de corps	avec revêtement en plastique
outils incl.	non	couleur de la face avant	gris clair // RAL7035
nombre de plaques perforées exté	3 pièce	surface de face avant	avec revêtement en plastique
type de porte	porte battante perforée	Poids	73,98 kg
verrouillable	oui		

## Cela s'adapte aussi ...

221109		support sur pied pour rouleaux essuie-tout, pour rouleaux de largeur max. 430 mm, Convient pour roulettes de 450 mm de diamètre, structure en métal blanc
221121		papier d'essuyage, cellulose, surface lisse, 1500 lingettes, longueur x largeur 300 x 230 mm, vieux rose, roulette longueur x diamètre 450 m x 290 mm
222681		gel pour le nettoyage des mains, sans parfum ni silicone, odeur citron
531287		cadre d'affichage, DIN A4 dans format vertical/horizontal, cadre en rouge, face arrière autocollante