


opvangbak classic-line

voor kleinemballage, opvangvolume 20 l, hoogte x breedte x diepte 200 x 392 x 392 mm, met geperforeerde plaat van staal met corrosiebeschermende zinklaag, van staal met slag- en krasvaste poedercoating

Artikelnummer: 235648



opvangbak

- voor opslag onderdak
- Geschikt voor aquatoxische en brandbare stoffen
- bodemopvangbak met ÜHP-toelating
- voor kleinemballage
- opvangvolume 20 l
- hoogte x breedte x diepte 200 x 392 x 392 mm
- met geperforeerde plaat van staal met corrosiebeschermende zinklaag
- van staal met slag- en krasvaste poedercoating
- 5 jaar garantie







Technische details

opslagtype gevaarlijke stoffen opvangbak

materiaal staal

type opvangbak	opvangbak	oppervlak	m. poedercoating
opslagplaats	onderdak	kleur	blauw
capaciteit	kleinemballage	opvangbak uitrusting	geperforeerde plaat
opvangvolume	20 l	materiaal rooster	staal
geschikt voor gevaarlijke stoffe	aquatoxische en brandbare stoffen	oppervlak rooster	verzinkt
bouwwijze (toelating)	bodemopvangbak met ÜHP-toelating	onderbouw	voeten
hoogte	200 mm	onderrijdbaar	nee
breedte	392 mm	garantie	5 jaar
diepte	392 mm	gewicht	12,6 kg

Dit past ook bij ...

235631		lekdetectiesysteem, voor opvangbakken, hoogte x diameter 40 x 110 mm
235787		bindmiddel, granulaat, op basis van PU-schuim, antislip en waterafstotend, korrelgrootte 0,13 - 4 mm, opnamecapaciteit 24 l per verpakkingseenheid
235788		bindmiddel, granulaat, korrelgrootte 1 - 3 mm, opnamecapaciteit 16 l per verpakkingseenheid
503884		microvezel-absorptieproduct, levering als doek, lengte x breedte 400 x 500 mm, opnamecapaciteit 124 l per verpakkingseenheid, van polypropyleen