

## Hymer rolsteiger 8177

reikhoogte 6,75 m, steigerhoogte 5,99 m, 3 platform(s), per platform 1 luik, standhoogte 4,75 m, platform breedte x diepte 1900 x 650 mm, steiger van aluminium

Artikelnummer: 239919



**HYMER**



**10**  
YEARS  
WARRANTY

### rolsteiger

- reikhoogte 6,75 m
- steigerhoogte 5,99 m
- 3 platform(s), per platform 1 luik
- standhoogte 4,75 m, platform breedte x diepte 1900 x 650 mm
- 4 x 8 sporten
- met antislip platform en handmatige veiligheidshaak voor veilig monteren en demonteren
- veilig in gebruik door rondom lopende balustrade en 4 draagarmen voor stevige stand
- opbouw met hoogteverschuiving mogelijk
- met 4 zijsteunen
- met 4 zwenkwielen
- steiger van aluminium
- belastbaar tot 200 kg/m<sup>2</sup>
- opbouw snel door praktische kliksluitingen
- steigergroep 2

- kwaliteitsgarantie conform DIN EN 1004
- 10 jaar garantie
- gewicht 170,8 kg

## Technische details

stijgtechniek	steiger		200 kg/m <sup>2</sup>
steigertype	rolsteiger	steiger uitrusting	antislip platform en, veiligheidshaak
materiaal steiger	aluminium	steiger functie	opbouw met hoogteverschuiving mogelijk
steigerhoogte	5,99 m	veiligheidsuitrusting steiger	rondom lopende balustrade // 4 draagarmen
standhoogte	4,75 m	steigergroep	2
	6,75 m	opbouw	snel door praktische kliksluitingen
platforms aantal	3	in-/uitklapbaar	ja
breedte platform	1900 mm	verrijdbaar	ja
diepte platform	650 mm	balustrade	ja
sporten aantal	4 x 8	norm	conform DIN EN 1004
doorgangen	per platform 1 luik	garantie	10 jaar
draagarm aantal	4 stuks	gewicht	170,8 kg
onderbouw	4 zwenkwielen		