


acculaadkast

hoogte x breedte x diepte 1800 x 500 x 500 mm, elektrische uitrusting: per vak 1 stekkerdoos 230V, 10 vakken, afsluitbaar met cilinderslot, romp met elektrostatische poedercoating in RAL7035 lichtgrijs, front met elektrostatische poedercoating in RAL7016 antracietgrijs

Artikelnummer: 242142



acculaadkast

- Geschikt voor scholen, bibliotheken, universiteiten en onderwijsinstellingen
- hoogte x breedte x diepte 1800 x 500 x 500 mm
- constructie van staal gelast
- uitgerust met vakken, stekkerdozen
- elektrische uitrusting: per vak 1 stekkerdoos 230V
- 10 vakken
- Stofdicht te sluiten via openslaande deur met perforaties
- afsluitbaar met cilinderslot
- romp met elektrostatische poedercoating in RAL7035 lichtgrijs
- front met elektrostatische poedercoating in RAL7016 antracietgrijs
- inhoud levering: inclusief stroomkabel
- Leveringstoestand voorgemonteerd

Technische details

meubeltype	kast	oppervlak romp	m. poedercoating
type kast	acculaadkast	oppervlak front	m. poedercoating
plaats van toepassing	binnen	kleur romp	lichtgrijs // RAL7035
geschikt voor (branches)	scholen, bibliotheken, universiteiten, onderwijsinstellingen	kleur voorkant	antracietgrijs // RAL7016
geschikt voor (product/materiaal)	laptops	materiaal verwerking	gelast
type deur	openslaande deur met perforaties	sluitsysteem	cilinderslot
hoogte	1800 mm	vakhoogte (li.)	160 mm
breedte	500 mm	vakbreedte (li.)	400 mm
diepte	500 mm	vakdiepte (li.)	475 mm
kast uitrusting	vakken, stekkerdozen	afsluitbaar	ja
vakken	10 stuks	inhoud levering	stroomkabel
elektrische uitrusting	per vak 1 stekkerdoos 230V	levering	voorgemonteerd
materiaal	staal	gewicht	44,4 kg