

Krause

ladder-middendeel

STABILO® Professional

5 treden met R13-laag, van aluminium

Artikelnummer: 244200



ladder-middendeel




- 5 treden met R13-laag
- diepte trede 80 mm
- breedte 450 mm
- trede-boomverbinding hoogwaardig gefelsd
- veilig in gebruik door borgbouten
- Tweecomponenten voetsdoppen aan het balkeinde
- van aluminium
- belastbaar tot 150 kg
- gewicht 5,2 kg
- kwaliteitsgarantie TÜV getest

- geschikt voor TRBS 2121-2 conform gebruik
- 10 jaar garantie

Technische details

stijgtechniek	staande trap	belastbaar tot	150 kg
laddertype	ladder-middendeel	onderbouw	Tweecomponenten voetdoppen
materiaal	aluminium	in-/uitklapbaar	nee
treden aantal	5	verrijdbaar	nee
type trede/sport	treden met R13-laag	ladder voor op de trap	nee
diepte trede	80 mm	certificering	TÜV getest
hoogte	1700 mm	norm trbs (technische regels voo	TRBS 2121-2
breedte	450 mm	garantie	10 jaar
veiligheidsuitrusting ladder	borgbouten	gewicht	5,2 kg
sport-/dwarsverbinding	gefelsd		

Dit past ook bij ...

203393		verrijdbaar vouwtrapje, van aluminium in aluminium-zilver, bordes hoogte x diepte 0,44 x 20 m, 2 x 2 treden met antislipprofiel (incl. bordes), onderbouw met 4 geveerde wielen
222683		poetsdoek, 90 doekjes, lengte x breedte 305 x 230 mm
528213		verrijdbaar opstapje, van kunststof in blauw, trede diameter 290 mm, onderbouw met 3 geveerde wielen