

WSM

arceau d'appui pour vélos

hauteur x longueur x profondeur 415 x 2100 x 550 mm, 6 emplacements de réglage (utilisation à un côté), pour 55 mm roues larges, structure en acier (vissé) galvanisé à chaud



Numéro d'article: 376797



WSM Support cycles

convient également pour vélos tous terrains

arceau d'appui pour vélos






- hauteur x longueur x profondeur 415 x 2100 x 550 mm
- 6 emplacements de réglage (utilisation à un côté), pour 55 mm roues larges
- étrier avec largeur de voie 350 mm
- diamètre du tube 18 mm
- utilisation à un côté
- structure en acier (vissé) galvanisé à chaud
- montants conçu pour un montage en série
- à cheviller
- Modèle peu encombrant grâce au décalage haut/bas
- livré matériel de montage inclus
- Produit livré démonté en composants préfabriqués pour montage par le client

Détails techniques

équipement d'extérieur	supports cycles	type de fixation	à cheviller
type de supports cycles	arceau d'appui pour vélos	angle de réglage	90 °

hauteur	415 mm	Surface publicitaire	non
longueur	2100 mm	matériau	acier
profondeur	550 mm	matériau de finition	vissé
largeur de pneu	55 mm	surface de montant	galvanisé à chaud
diamètre de tube	18 mm	exécution couleur	galvanisé à chaud
nombre d'emplacements de réglage	6	modèle	peu encombrant grâce au décalage haut/bas
utilisation	à un côté	volume de livraison	matériel de montage inclus
écartement des roues	350 mm	livraison	démonté en composants préfabriqués pour montage par le client
fonction montant	conçu pour un montage en série	Poids	22 kg
installation	tablette		

Cela s'adapte aussi ...

221309		gilet de sécurité, conformément à EN ISO 20471, polyester en jaune fluo, taille unique
224764		kit de balais, kit comprenant : 5 x balai en crin de cheval, 5 x manche et 1 x set de balayage, Largeur de travail 500 mm, manche bois, pour poussières fines
306237		poubelles grillagées, convient pour extérieur, capacité 63 l, hauteur x diamètre 500 x 400 mm, corps acier avec revêtement en zinc anti-corrosion, soubassement ajourés
525474		banc d'extérieur, hauteur x largeur x profondeur 740 x 2000 x 380 mm, 9 lames d'assise, assise en lames PVC coloris vert, assise hauteur 440 mm, piètement 6 pieds en polypropylène en vert
532192		Table haute pour fumeurs, hauteur x diamètre 1130 x 675 mm, forme de panneau rond, colonne médiane en acier avec finition époxy résistante aux chocs et aux rayures en RAL9007 aluminium gris, panneau en MDF avec revêtement finition RAL9007 aluminium gris, avec cendrier auto-extinguible et repose-pied