



## Mikrowellengerät

- Gehäuse und Garraum aus Edelstahl
  - Mikrowellenleistung: 900 W
  - Glasdrehteller Ø 270 mm
  - Fassungsvermögen: 23 Liter
  - Leistungsstufen: 6
  - Manuelle Zeitschaltuhr bis 30 Minuten
  - Auftaufunktion
  - Innen: B 315 x T 290 x H 200 mm
  - Außen: B 483 x T 425 x H 281 mm
  - Anschlusswert: 1,4 kW / 230 V
- EAN 4015613518992  
**Best.-Nr. 610.836**



## Microwave oven

- Ext. + int. stainless steel
  - Microwave power output: 900 W
  - Glass turning plate Ø 270 mm
  - Capacity: 23 litres
  - Power levels: 6
  - Manual timer up to 30 minutes
  - Defrost function
  - Inside: W 315 x D 290 x H 200 mm
  - Outside: W 483 x D 425 x H 281 mm
  - Power: 1,4 kW / 230 V
- EAN 4015613518992  
**Code-No. 610.836**



## Four micro-ondes

- Boîtier et four en acier inoxydable
  - Puissance micro-ondes : 900 W
  - Plateau tournant Ø 270 mm
  - Contenance : 23 litres
  - Niveaux de puissance : 6
  - Minuterie mécanique jusqu'à 30 minutes
  - Fonction décongélation
  - Dim. int. : L 315 x P 290 x H 200 mm
  - Dim. ext. : L 483 x P 425 x H 281 mm
  - Puissance : 1,4 kW / 230 V
- EAN 4015613518992  
**Code-No. 610.836**