

## Regal-Bodenwanne

Auffangvolumen 1000 l, Höhe x Breite x Tiefe 615 x 1780 x 1300 mm, aus Stahl mit korrosionsschützender Zinkbeschichtung



Artikelnummer: 200782



## Regal-Bodenwanne

### für Palettenregal

Regal-Bodenwanne

- zur Lagerung unter Dach
- Geeignet für wassergefährdende und brennbare Stoffe
- Auffangvolumen 1000 l
- Höhe x Breite x Tiefe 615 x 1780 x 1300 mm
- ohne Gitterrost
- aus Stahl mit korrosionsschützender Zinkbeschichtung
- Unterfahrhöhe 100 mm für den Staplertransport
- Bauweise der Wanne behördlich zugelassen



## Technische Details

Gefahrstoff-Lagertyp	Regal	Oberfläche	verzinkt
Auffangwannentyp	Regal-Bodenwanne	Auffangwanne	keine

		Ausstattung
Lagerort	unter Dach	unterfahrbar ja
Auffangvolumen	1000 l	Unterfahrhöhe 100 mm
Gefahrstofffeignung	wassergefährdende und brennbare Stoffe	stapelbar nein
Bauweise (Zulassung)	Bauweise der Wanne behördlich zugelassen	fahrbar nein
Höhe	615 mm	für Feldweite 1800 mm
Breite	1780 mm	Farbe Ausführung verzinkt
Tiefe	1300 mm	Modul Regal-Bodenwanne
Material	Stahl	Gewicht 143 kg

## Zubehör

200810		PE-Auskleidung für Auffangwanne, für Höhe x Breite x Tiefe 622 x 1780 x 1300 mm, für IBC/KTC-Lagerung, Aufpreis! Artikel nur zusammen mit Hauptprodukt bestellbar/lieferbar
--------	---	---

## Dazu passt auch ...

148928		Regalanfahrerschutz, Für den Innenbereich geeignet, Höhe x Breite x Tiefe 550 x 126 x 104 mm, für Regalstützenbreite 60 - 85 mm, Aus Polyethylen in gelb, zur Befestigung mit Klettverschluss
200803		Regal-Bodenwanne, Auffangvolumen 1000 l, Höhe x Breite x Tiefe 425 x 3280 x 1300 mm, mit Gitterrost aus Stahl mit korrosionsschützender Zinkbeschichtung, aus Stahl mit korrosionsschützender Zinkbeschichtung
504444		Notfalltasche mit Microfaser-Sorbents, Set 17-teilig, Aufnahmekapazität 35 l pro Set, Tasche Höhe x Breite x Tiefe 500 x 500 x 220 mm
508470		Erste-Hilfe-Schild, Aushang des Hauptverbandes der gewerblichen Berufsgenossenschaften (DGUV Information 204), Anleitung Erste Hilfe, Wandschild, aus Kunststoff, Oberfläche Standard, Höhe x Breite 560 x 400 mm
510903		Palettenhubwagen, Traglast 2500 kg, Gabel Länge x Breite 1150 x 160 mm, Lenkräder mit Nylon-Bereifung, Breite x Ø 50 x 200 mm, Gabelrollen Tandem mit Nylon-Bereifung, Breite x Ø 77 x 82 mm
523822		Bodenmarkiergerät-Set, Set bestehend aus: 1 Markiergerät, 1 Schlagschnur, 1 Zubehörteil, 1 Dose Markierpulver, 1 Parkplatzhilfsplan, Strichbreite 30 - 100 mm
525732		Gefahrensymbol, Symbol/Text: wassergefährdend, Aufkleber, aus Folie, Höhe x Breite 20 x 20 mm
526779		Körperdusche, Anschluss 3/4" außen, aus Edelstahl, Zur Wandmontage