

WSM

Raucher-Schirm

640

sechseckig, Höhe x Breite x Tiefe
3046 x 3448 x 3448 mm, Dach aus
Polycarbonat in transparent, Gestell
aus Stahl verzinkt mit Beschichtung in
RAL9016 Verkehrsweiß



Artikelnummer: 215292

WSM Raucher-Schirm 640

Raucher-Schirm

- sechseckig
- Höhe x Breite x Tiefe 3046 x 3448 x 3448 mm
- Schneelast 100 kg/m²
- Dach aus Polycarbonat in transparent
- Gestell aus Stahl verzinkt mit Beschichtung in RAL9016 Verkehrsweiß
- Die Anlieferung erfolgt zerlegt

Technische Details

Außeneinrichtung	Überdachung	Farbe Dach	transparent
Überdachungstyp	Raucher-Schirm	Material Gestell	Stahl
Höhe	3046 mm	Oberfläche Gestell	verzinkt // beschichtet
Breite	3448 mm	Farbe Gestell	verkehrsweiß // RAL9016
Tiefe	3448 mm	Form	sechseckig
Schneelast	100 kg/m ²	Anlieferung	zerlegt
Material Dach	Polycarbonat	Gewicht	450 kg

Zubehör

215296



Tisch für Raucher-Schirm, Gestell aus Stahl mit schlag- und kratzfester Pulverbeschichtung in RAL9016 Verkehrsweiß

Dazu passt auch ...

202021		Müllsack, Inhalt 120 l, Aus 60 µm starkem LDPE, Länge x Breite 1100 x 700 mm, In blau
202835		Greifboy, Greifspitze aus Kunststoff, Greif-Öffnung 105 mm, Länge 1050 mm, aus Aluminium, eloxiert
504036		Kombiascher, Höhe x Breite x Tiefe 620 x 250 x 250 mm, Abfallbehälter Inhalt 17 l, Korpus aus Stahl mit schlag- und kratzfester Pulverbeschichtung in anthrazit
527157		Handfeger-Set, mit Rosshaarborsten, Schaufel Breite x Tiefe 230 x 220 mm, Arbeitsbreite 200 mm, Holz-Stiel
532192		Raucher-Stehtisch, Höhe x Durchmesser 1130 x 675 mm, Plattenform rund, Mittelsäule aus Stahl mit schlag- und kratzfester Pulverbeschichtung in RAL9007 Graualuminium, Platte aus MDF mit Beschichtung in Dekor RAL9007 Graualuminium, mit selbstlöschendem Ascher und Fußtritt