

## META

### Systemregal - Grundfeld CLIP

CLIP, Höhe x Breite x Tiefe 2000 x 1056 x 336 mm, Fachlast 150 kg, 5 Ebene(n) mit Stahlboden, Nutzung einseitig, Ständer verzinkt mit schlag- und kratzfester Pulverbeschichtung in RAL7035 Lichtgrau, Ebenen verzinkt mit schlag- und kratzfester Pulverbeschichtung in RAL7035 Lichtgrau

Artikelnummer: 226990



Das Lagersystem



## META System-Steckregal CLIP

### Grundregal

Systemregal - Grundfeld

- Stecksystem
- Höhe x Breite x Tiefe 2000 x 1056 x 336 mm
- Feldlast 1650 kg
- Fachlast 150 kg
- Fach Breite x Tiefe 1000 x 300 mm

- 5 Ebene(n) mit Stahlboden
- Im Raster von 25 mm verstellbar
- Nutzung einseitig
- Hohe Stabilität durch Diagonalverstrebenungen und Aussteifungstraversen
- Konstruktion aus Stahl
- Ständer verzinkt mit schlag- und kratzfester Pulverbeschichtung in RAL7035 Lichtgrau
- Ebenen verzinkt mit schlag- und kratzfester Pulverbeschichtung in RAL7035 Lichtgrau
- Lieferumfang: Grundregal mit 2 Ständerrahmen, Diagonalverstrebenungen und Ebenen gem. Angebot
- Die Anlieferung erfolgt zerlegt
- 5 Jahre Garantie
- nach DIN EN 15635 müssen Fachbodenregale ab einer 4-fachen Höhe zur Regaltiefe (Verhältnis 4:1) am Boden befestigt und gesichert werden
- Die angegebenen Fachlasten gelten bei gleichmäßiger Lastverteilung
- Zusätzliche Böden/Ebenen sind als Zubehör erhältlich und bis zur max. Feldlast erweiterbar

## Technische Details


Möbeltyp	Regal	Nutzung	einseitig
Regaltyp	Systemregal	Böden- / Ebenentyp	Stahlboden
Regalsystem	Stecksystem	Oberfläche Boden	verzinkt // pulverbeschichtet
Regalfeld	Grundfeld	Oberfläche Ständer	verzinkt // pulverbeschichtet
Material	Stahl	Stabilität / Aussteifung / Verst	Diagonalverstrebenungen // Aussteifungstraversen
Höhe	2000 mm	Systemlochung	50 mm
Breite	1056 mm	Farbe Boden	lichtgrau // RAL7035
Tiefe	336 mm	Farbe Ständer	lichtgrau // RAL7035
Fachlast	150 kg	Lieferumfang	Grundregal mit 2 Ständerrahmen, Diagonalverstrebenungen und Ebenen gem. Angebot
Feldlast	1650 kg	Farbe Ausführung	lichtgrau // RAL7035
Böden / Ebenen Anzahl	5 Stück	Anlieferung	zerlegt
Fachbreite	1000 mm	Garantie	5 Jahre
Fachtiefe	300 mm	Gewicht	25,4772 kg
Höhenverstellraster Ebene	25 mm		

## Zubehör






226991



Systemregal - Anbaufeld, CLIP, Höhe x Breite x Tiefe 2000 x 1006 x 336 mm, Fachlast 150 kg, 5 Ebene(n) mit Stahlboden, Nutzung einseitig, Ständer verzinkt mit schlag- und kratzfester Pulverbeschichtung in RAL7035 Lichtgrau, Ebenen verzinkt mit schlag- und kratzfester Pulverbeschichtung in RAL7035 Lichtgrau

227008		Fachboden für Lagerregal, Breite x Tiefe 1000 x 300 mm, Für eine Fachlast von 150 kg. Aus Stahl mit strapazierfähiger Kunststoffbeschichtung in RAL7035 Lichtgrau
--------	---	---

### Dazu passt auch ...

203393		Roll-Klapptritt, aus Aluminium in alusilber, Podest Höhe x Tiefe 0,44 x 20 m, 2 x 2 rutschhemmend profilierte Stufen (inkl. Podest), mit 4 Federrollen
213058		Klebeband, Standardfarbe, aus PVC in gelb/schwarz, Band Länge x Breite 33 m x 75 mm
215547		Sicherheits-Handabroller, Für Bandbreite 75 mm auf 76er Kern, Abroller aus Metall/Kunststoff in blau/weiß
216063		Schwerlastkarton, Aus Karton mit Außendecke aus Kraftpapier in braun, recycelbar, 3-wellig, Länge x Breite x Höhe innen 410 x 310 x 240 mm
991754		Schild, Rollenware zum Zuschneiden, Höhe x Länge 15 x 30000 mm, Rückseite magnetisch, Front zur individuellen Beschriftung, in weiß