

Treston Regalkasten ReBOX

TRESTON

Höhe x Breite x Tiefe 80 x 186 x 300 mm, Aus industriell recyceltem Polypropylen, in grau

VE 20 Stück

Artikelnummer: 272148



Regalkasten









- Geeignet für alle metrischen Regalsysteme
- Höhe x Breite x Tiefe 80 x 186 x 300 mm
- Aus industriell recyceltem Polypropylen
- in grau
- Nutenföhrung zur Aufnahme von Zwischenwänden
- Gleiche Breiten stapelbar
- Temperaturbeständig von -20 °C bis +75 °C
- Beständig gegen Öl, die meisten Säuren und Lösungsmittel
- Lieferumfang: inklusive selbstklebendem Etikett
- 5 Jahre Garantie

Technische Details

| | | | |
|---------------------------------|------------------------|-------------------------|--|
| Behältertyp | Regalkasten | Lebensmittelgeeignet | nein |
| geeignet für (Produkt/Material) | metrische Regalsysteme | Teilung | vorbereitet |
| Höhe | 80 mm | Farbe | grau |
| Breite | 186 mm | Temperaturbeständigkeit | -20 °C bis +75 °C |
| Tiefe | 300 mm | Beständigkeit | gegen Öl, die meisten Säuren und Lösungsmittel |
| Material | Polypropylen | Lieferumfang | inklusive selbstklebendem Etikett |
| elektrisch leitend | nein | Garantie | 5 Jahre |
| stapelbar | ja | Gewicht | 6,2 kg |

nestbar nein

Dazu passt auch ...

| | | |
|--------|---|---|
| 203969 |  | Tischwagen, Traglast 250 kg, mit 2 Etage(n), Ladefläche Länge x Breite 835 x 490 mm, Etage(n) aus Holz, Gestell mit schlag- und kratzfester Pulverbeschichtung in RAL5010 Enzianblau, Mit TPE-Bereifung |
| 215728 |  | Druckverschlussbeutel, Aus LDPE in transparent, Stärke 50 µm, Länge x Breite innen 180 x 80 mm |
| 221120 |  | Wischtuch, 1000 Tücher, Rollen Länge x Durchmesser 300 m x 250 mm, Papierqualität Recyclingvlies, In altrosa |
| 221143 |  | Schutzhandschuhe, aus Polyamidstrick in schwarz mit Polyurethan-Beschichtung, Handrücken aus Polyamid, atmungsaktiv und nahtlos, Größe 9 |
| 223712 |  | Kugelschreiber, Schreibfarbe schwarz, Strichstärke 0,32 mm, Schaft in transparent |
| 242396 |  | Wischtuchrolle im Spender, 200 Tücher, Länge x Breite 300 x 250 mm, Rollen Länge x Breite 60 m x 250 mm, zur einfachen Entnahme alle 300 mm perforiert, Aus recycelter Zellulose, Ausgestattet mit Handgriff, Befestigung an mitgelieferter Wandhalterung möglich |
| 504734 |  | Werkstatt-Hocker, Sitz Höhe 420 - 545 mm, Sitz aus PU-Schaum in schwarz, Tellerfuß mit Ablagekästen für Werkzeuge und Kleinteile für festen Stand, Gestell aus Kunststoff in schwarz, Gestell mit Rollen |
| 529928 |  | Leichte Universal-Stufenleiter, Aufstieg einseitig, 4 Riffelblechstufe(n) (inkl. Podest), Podest mit Anti-Rutsch-Einsätzen, Standhöhe 0,85 m, Podest Breite x Tiefe 250 x 250 mm, Aus Aluminium |