

Kappes Sichtlagerkasten RasterPlan® Favorit

Höhe x Breite x Tiefe 150 x 200 x 350 /
300 mm, Aus Polyethylen in rot

® RasterPlan

KAPPES



Artikelnummer: 323473



5 YEARS
WARRANTY



Kappes Sichtlagerkasten RasterPlan® Favorit



Sichtlagerkasten

- Höhe x Breite x Tiefe 150 x 200 x 350 / 300 mm
- Aus Polyethylen in rot
- Einfacher Transport durch verstärkte Griffmulde
- Boden geschlossen mit Verstärkung durch Verstärkungsrippen
- Mit Etikettenhalter zur Beschriftung
- Temperaturbeständig von -40 °C bis +80 °C
- mit Stapelrand stapelbar
- Rollenbahng geeignet
- 5 Jahre Garantie

| | | | |
|---------------------|-------------------------------------|------------------------|------------------------------|
| Behältertyp | Sichtlagerkasten | stapelbar durch | Stapelrand |
| Euronorm | nein | Bodenkonstruktion | geschlossen |
| Höhe | 150 mm | Bodenverstärkung durch | Verstärkungsrippen |
| Breite | 200 mm | Griff | verstärkte Griffmulde |
| Tiefe | 350 mm | Beschriftungsfeld | Etikettenhalter |
| Bodentiefe | 300 mm | Lebensmittelgeeignet | ja |
| Material | Polyethylen | Temperaturbereich | -40 °C bis +80 °C |
| recyclbar | ja | Farbe | rot |
| Gefahrstoffefignung | verschiedene Stoffe, bitte anfragen | Garantie | 5 Jahre |
| rollenbahnggeeignet | ja | Größe | 4 - HxBxT 150x200x350/300 mm |
| stapelbar | ja | Gewicht | 0,55 kg |

Zubehör

| | | |
|--------|--|---|
| 101488 |  | Auflagedeckel, Aus Polyethylen, für Sichtlagerkasten, Breite x Tiefe 200 x 300 mm, in transparent |
| 101492 |  | Längsteiler, für Sichtlagerkasten, Höhe x Tiefe 150 x 350 mm, für Kastengröße 4, aus Stahl |
| 209214 | | Etikett für Sichtlagerkasten, für Größe 3+4, in transparent |
| 978337 |  | Tragestange, für Sichtlagerkasten Höhe x Breite 150 x 200 mm |
| 978439 | | Etikett für Sichtlagerkasten, für Größe 3+4, in weiß |

Dazu passt auch ...

| | | |
|--------|---|--|
| 215704 |  | Druckverschlussbeutel, Aus LDPE in transparent, Stärke 50 µm, Länge x Breite innen 180 x 120 mm |
| 221381 |  | Schutzhandschuhe, aus Nitril in grau/schwarz mit Nitril-Beschichtung, nahtlos, Größe 9 |
| 223711 |  | Kugelschreiber, Schreibfarbe blau, Strichstärke 0,32 mm, Schaft in transparent |
| 407892 |  | Universalschrank, Höhe x Breite x Tiefe 1950 x 940 x 400 mm, 4 Ebene(n) mit Stahlboden, Verschießbar mit Zylinderschloss, Unterbau Sockel, Korpus mit Lackierung in RAL7035 Lichtgrau, Front mit Lackierung in RAL7035 Lichtgrau |
| 529885 |  | Lagerregal - Komplettregal (Grund- und Anbaufeld), Höhe x Breite x Tiefe 2000 x 2062 x 436 mm, Fachlast 80 kg, 2 Regalfelder mit je 5 Ebene(n) mit Stahlboden, Aufstellwinkel gerade, Nutzung einseitig, Ständer mit korrosionsschützender Zinkbeschichtung, Ebenen mit korrosionsschützender Zinkbeschichtung |