

VARIOfit Tischwagen

Traglast 1000 kg, 2 Etage(n) mit Siebdruckplatte, Ladefläche Länge x Breite 995 x 700 mm, Gestell mit schlag- und kratzfester Pulverbeschichtung in RAL5010 Enzianblau, mit Gummi-Bereifung

Artikelnummer: 504783



VARIOfit

12 YEARS WARRANTY



VARIOfit Schwerlast-Tischwagen

2 Etagen

Tischwagen

- Traglast 1000 kg
- 2 Etage(n) mit Siebdruckplatte
- Ladefläche Länge x Breite 995 x 700 mm
- Gestell mit schlag- und kratzfester Pulverbeschichtung in RAL5010 Enzianblau
- geschweißte Stahlkonstruktion
- 2 Lenk- und 2 Bockrollen
- mit Gummi-Bereifung
- Naben mit Kugellager
- Lenkrollen mit Feststellern
- Radanordnung rechteckig
- 12 Jahre Garantie



Technische Details

Transportgerät Transportwagen

Aufbauten keine

| | | | |
|----------------------|-----------------|---------------------|-----------------------------|
| Wagentyp | Etagenwagen | elektrisch leitend | nein |
| Traglast | 1000 kg | Schiebebügel | 1 Stück |
| Ladeflächenlänge | 995 mm | klappbar | nein |
| Ladeflächenbreite | 700 mm | Rollen Anzahl / Art | 2 Lenk- und 2 Bockrollen |
| Etagen Anzahl | 2 Stück | Bereifung | Gummi |
| Etagentyp | Siebdruckplatte | Radlager | Kugellager |
| Oberfläche Plattform | rutschsicher | Radanordnung | rechteckig |
| Plattform Ausführung | wasserfest | Rad Ausstattung | Lenkrollen mit Feststellern |
| Etagenausrichtung | gerade | Oberfläche | pulverbeschichtet |
| Höhe | 925 mm | Farbe | enzianblau // RAL5010 |
| Material | Stahl | Garantie | 12 Jahre |
| Euronorm | nein | Gewicht | 60 kg |

Dazu passt auch ...

| | | |
|--------|---|--|
| 149743 |  | Euronorm-Stapelbehälter, Höhe x Länge x Breite 120 x 600 x 400 mm, Aus Polypropylen in grau/rot, Wände geschlossen, Boden geschlossen |
| 203396 |  | Roll-Klapptritt, Aus Aluminium in alusilber, Podest Höhe x Tiefe 0,65 x 20 m, 2 x 3 rutschhemmend profilierte Stufen (inkl. Podest), Unterbau mit 4 Federrollen |
| 215911 |  | Wellpapp-Faltkarton, Aus Karton mit Außendecke aus Kraftpapier in braun, recycelbar, 2-wellig, Länge x Breite x Höhe innen 400 x 300 x 270 mm |
| 221143 |  | Schutzhandschuhe, aus Polyamidstrick in schwarz mit Polyurethan-Beschichtung, Handrücken aus Polyamid, atmungsaktiv und nahtlos, Größe 9 |
| 221309 |  | Warnweste, gemäß EN ISO 20471, Polyester in neongelb, Größe Einheitsgröße |
| 505133 |  | Klebeband, aus Vinyl in grün/weiß, Band Länge x Breite 33 m x 50 mm |
| 520197 |  | Werkzeugkasten, Höhe x Breite x Tiefe 200 x 530 x 200 mm, 6 Fächer, Aus Stahl in hammerschlagblau |
| 551468 |  | Umzugskarton, Aus Wellpappe mit Außendecke aus Kraftliner-Qualität in braun, zu 100 % recycelbar, 2-wellig, Länge x Breite x Höhe innen 585 x 380 x 325 mm, Für Packstücke bis 40 kg |