


Kabelaftakdoos

WKE 4 - 5/3 x 6² 1SB



WKE 4 - 5/3 x 6² 1SB

Kabelaftakdoos

Artikelnummer: 86912101
 Afmetingen: 150 x 150 x 85 mm

Kabelaftakdoos, met beschermingsgraad IP66, Ui=450V AC, gecertificeerd conform UL-EU (EN 62208), UL-EU (EN 61439-1/-2), uitbreekmembranen, M20/M25/M32, (2 achter, 12 zijkant), buitenliggende bevestigingsogen, met elektrisch functiebehoud E30 - E90 conform DIN 4102 deel 12. Halogeenvrije behuizing van speciale duroplast, klemmen van hittebestendige, speciale keramiek, klemhouders vrij positioneerbaar

oranje, verbindingsdoos 5-polig 0,5 - 6 mm², kabeldoos 3-polig 0,5 - 6 mm², zekering in de aftakking 1 x 2A (binnenliggend, 1 x WKE BS F2A, 86300101), aantal klembare aders per klempunt: 4 x 0,5² / 2 x 0,75² / 3 x 1² / 3 x 1,5² / 1 x 2,5² / 1 x 4² / 1 x 6²



Technische gegevens

Elektrische eigenschappen

Doorslagspanning AC:	450 V
Doorslagspanning DC:	450 V
max. aderdiameter (ader aftakken):	6 mm ²
Max. aderdoorsnede:	6 mm ²
Min. aderdoorsnede:	0,5 mm ²
Min. aderdoorsnede:	0,5 mm ²
Beschermingsklasse:	II
Beschermingsgraad:	IP66
Afgezekerde aftakking:	ja
Klasse functiebehoud:	E30/E60/E90
Aantal polen (aftakking):	3
Aantal polen (doorvoer):	5

Elektrische eigenschappen

UL Type Rating:	andere
Aantal zekeringen in aftakking:	1

Kleuren

Kleur onderbak:	oranje
Kleur deksel:	oranje

Extra features

Toepassingsbereik:	afgezekerde aftakking
--------------------	-----------------------

Afmetingen

Breedte:	150 mm
Lengte:	150 mm
Hoogte:	85 mm
Inwendige lengte:	137 mm
Inwendige breedte:	137 mm
Inwendige hoogte:	67 mm

Certificaten

Klasse:	UL-EU (EN 62208)
Klasse:	UL-EU (EN 61439-1/-2)

Materiaal eigenschappen

Geschikt voor buiteninstallatie:	ja
Industrie kwaliteit:	ja
halogeenvrij:	ja
Ontvlambaarheidsklasse volgens UL94:	V0
Gloeidraadbestendigheid volgens EN 60695-2-11:	960 °C

Mechanische eigenschappen

Bevestigingstype:	Wand-/plafondmontage
Slagvastheid:	IK08
Verzegelbaar:	ja

Omgevingscondities

Max. relatieve luchtvochtigheid 25°C:	95 %
Max. relatieve luchtvochtigheid 40 °C:	50 %
Omgevingstemperatuur min.:	-35 °C
Omgevingstemperatuur max.:	40 °C
Omgevingstemperatuur 24 uur:	60 °C

Materiaal

Materiaal onderbak:	Polycarbonaat
Materiaal deksel:	Polycarbonaat
Materiaal afdichting:	Polyurethaan
Materiaal dekselschroef:	Roestvast staal V2A

Toebehoren

[26062001 - DMS M20/or - dubbele membraaninvoeringen](#)

[26062501 - DMS M25/or - dubbele membraaninvoeringen](#)

[26063201 - DMS M32/or - dubbele membraaninvoeringen](#)

[22762001 - KVR M20-MGM/or - kabelwartel](#)

[22762501 - KVR M25-MGM/or - kabelwartel](#)

[22763201 - KVR M32-MGM/or - kabelwartel](#)

[86310001 - WKE BK 1 - montageplaat](#)

Cable gland

