

Zip Tube Micro Pendel



Zip Tube Micro Pendel Zwart DimToWarm 340lm 2000-2800K Ra>95

Faseafsnijding

Artikelcode: 320631
EAN: 7021983206312



Elektrisch

System wattage: 7W
Spanning: 220-240V

Lichttechniek

Soort lichtbron: LED
Luminous flux: 340lm
Werkzaamheid: 49 lm/W
Kleurtemperatuur: 2000-2800K
Kleurweergave (CRI): Ra>95
MacAdams factor: SDCM: 3
levensduur: L90/B10>50,000
Lichtverdeling: Direct
Optiek: Reflector medium
Bundelhoek: 40°
UGR: UGR<19

Controle/dimmen

Type: Faseafsnijding

Bescherming

Isolatieklasse: Klasse II

Energie en goedkeuringen

Bevat enn lichtbron met energieklasse: F

Materiaal en afwerking

Behuizing: Aluminium
Kleur: Zwart (RAL 9004)
Materiaal afdekking: UV-stabilized polycarbonate

Montage/Aansluiting




Montage: Opbouw, Binnen
Module: Pendelarmatuur
Aansluiting: Zip rail (adapter inbegrepen)

Afmetingen

Lengte (mm) L: 204
Breedte (mm) W: 39
Hoogte (mm) H: 204
Gewicht (kg) bruto/netto: 0.476 / 0.397

Verpakking

Verpakkingsafmetingen (mm): 204 x 39 x 204



cd/km
C0/C180
C90/C270

$\eta = 100\%$



7 0 2 1 9 8 3 2 0 6 3 1 2