


Artikel nummer	artikelnaam
503200004	Sokkel schakelaar 2-polig

## Sokkel schakelaar 2-polig 10A

Technische gegevens	503200004
Aansluitwijze	Steekklem
Terugmeldcontact	nee
Materiaal	Metaal
Bevestigingswijze	Klauw-/schroefbevestiging
Aantal wippen	1
Slagvastheid	niet beschikbaar
Aantal modules (bij modulair systeem)	1
Min. diepte van de inbouwdoos	32,00 mm
Compatible met Apple HomeKit	nee
Compatible met Google Assistant	nee
Compatible met Amazon Alexa	nee
Nom. spanning	250 V
Montagewijze	Inbouw (stucwerk)
Samenstelling	Basiselement
Bedieningswijze	Wip/drukker
Kleur	Aluminium
Halogeenvrij	ja
Met montageplaat	nee
Oppervlaktebescherming	Geen (onbehandeld)
Nom. (meet)stroom	10,00 A
Schakelstroom voor fluorescentielampen	10 AX
Drukvlakschakelaar	nee
Schakelmateriaalbreedte	71,000 mm
Schakelmateriaalhoogte	71,000 mm
Schakelmateriaaldiepte	35,000 mm
Met IFTTT ondersteuning	nee
Wasmachineschakelaar	nee
Verlichting	ja
Kwaliteitsklasse	Roestvaststaal ( RVS )
Type verlichting	overig
Tekstveld/beschrijvingsvlak	nee
Functie verlichting	Controle en oriëntatie
Uitvoering oppervlakte	mat
Type schakeling	Schakelaar 2-polig
Geschikt voor beschermingsgraad (IP)	IP20
Antibacteriële behandeling	nee



Technische gegevens		503200004
In overeenstemming met UK Building Regulations Part M	nee	
Kleur schakelement	Roestvaststaal ( RVS )	
Verwarmingsschakelaar	nee	