


MarCator 1086 WRi. Digitális mérőóra

Funkciók

- ON/OFF
- RESET (kijelző nullázása)
- mm/inch
- Számlálási irány megfordítás
- PRESET (előre beállított méret)
- TOL (tűrés megadás)
- < 0 > (a tűrés kijelző üzemmódja)
- ABS (nullázáskor a kijelző nem veszti el a PRESET értéket)
- DATA (adatátviteli kábellel együtt)
- Tényező (beállítható)
- LOCK (egyéni gombzár)

- Beépített rádióadó
- Kontraszt gazdag LCD-kijelző
- 280°-kal elfordítható kezelő és kijelző rész
- Befogószer és mérőcsap rozsdamentes, edzett acélból
- A referenciarendszernek köszönhetően azonnal kész a mérésre
- **Szoftver:** MarCom Professional ingyenesen letölthető: www.mahr.com/marcom (csak Mahr adatkábelhez és USB és RS232 adatcsatlakozóval felszerelt rádiós rendszerekhez)
- **Számjegyek magassága:** 11 mm
- **Adatinterfész:** Digimatic, Opto RS232C, USB, Beépített vezeték nélküli kapcsolat
- **IP védelmi fokozat:** IP 54
- **Szállítási terjedelem:** Kezelési útmutató, Elem





Műszaki adatok

Rendelési sz.	4337142	4337143
Terméktípus	1086 WRi	
Mérési tartomány	mm 12,5	25
Osztásérték	0,0005, 0,001, 0,002, 0,005, 0,01	
Osztásérték	.00002", .00005", .0001", .0002", .0005"	
Hibahatár	mm 0,004	
Hibahatár 50 skálaosztás felett	mm 0,002	
Ismétlési pontosság	mm 0,001	
Mérőerő	N 0,65 – 1,4	1 – 2,25
Szabvány	Gyári szabvány	
Védőkupak a mérőcsap végén	•	

Rendelési sz.	Befogószer	α	c	b
	mm	mm	mm	mm
4337142	8	144,3	28,5	21
4337143	8	193,2	50	24,8

Tartozékok

Rendelési sz.	Termékmegnevezés	Terméktípus
4884464	Elem 3 V, CR 2450 típus	
4102357	USB adatátviteli kábel (2 m)	16 EXu
4102915	Adatátviteli kábel Digimatic (2 m)	16 EWd
4102410	RS232C adatátviteli kábel (2 m)	16 EXr
4102220	Rádióvevő	i-Stick
4375004	Védőkupak 1075 R-hez / 1086 R-hez / 1087 R-hez	1086 s
4337421	Rögzítőszemes hátfal	1086 b
4336311	Bowdenes kiemelő (12,5 + 25 mm)	1085 a
4310103	Adapter persely (0,375" / 8 mm)	940
4336237	Pneumatikus kiemelés (12,5 + 25 mm)	1082 p
4337472-E	Rubber bellows (12,5 mm)	
4337474-E	Rubber bellows (25 mm)	



1082 p

1085 a

i-Stick