



Transportgeräte

Artikeldatenblatt

Art.-Nr.: 6951 Fahrwerk



Für den leichten und sicheren Transport von Maschinen und anderen schweren Gegenständen. Stabile Stahl-Schweißkonstruktion, mit Handgriffen aus Rundstahl, pulverbeschichtet blau RAL 5007. Tragplatten mit rutschhemmender Gummiauflage versehen. Große Nylonrollen kugelgelagert. Verstellbereich: 500-1190 mm.

Technische Details:

Gesamttragkraft (kg)	6000
Gesamtlänge (mm)	320
Gesamtbreite (mm)	268
Gesamthöhe (mm)	110
Hinweis	Tragplatte 250 x 200 mm
Anzahl Achsen	4
Anzahl Tragrollen	8
Radgröße (mm)	85 x 90
Bereifung	Nylon
Gewicht (kg)	30
Ursprungsland	China
Garantie (Jahre)	2
Zolltarifnummer	73269098
GTIN	4017976069517