



Hochwertiges Qualitätswerkzeug aus Chrom-Vanadium-Stahl 31 CrV 3 geschmiedet.

Spezial-Steckschlüsselsatz mit Tiefbetteinsätzen, 20-teilig.



Mit 1/4"-Vierkanttrieb (6,3 mm)

(für Anzugsdrehmomente hier unter 25 Nm): Sechskanteinsätze für SW 4 - 5 - 5,5 - 6 - 7 - 8 - 9 - 10 - 11 und 12 mm.

Mit 1/2"-Vierkanttrieb (12,5 mm)

(für Anzugsdrehmomente über 25 Nm): 13 - 14 - 15 - 16 - 17 - 18 - 19 - 21 - 22 und 24 mm. Alle Teile matt verchromt und gut lesbar markiert.

Sonstiger Inhalt siehe Abbildung.

Lieferung in kompaktem Kunststoffkoffer. Hochfest, mit Schnappverschluss und stabiler Einlage. Composition and design copyright by PROXXON.

NO 23 292



Qualität gewinnt:

Werte für Härte und maximales Drehmoment sind besser, als von DIN/ISO gefordert. Die Maßhaltigkeit liegt innerhalb der zugelassenen Toleranzen.