



## 69001-865 STECKVERBINDER H, EN 60603, DIN 41612, MESSERLEISTE, 15 KONTAKTE, PINLÄNGE 3,0 MM



### KEY FEATURES

Anforderungsstufe 2 nach EN 60603-2, (DIN 41642)

Codierung separat bestellen

Codierbar

### PRODUKTMERKMALE

Produkttyp: Steckverbinder

Typ: Messerleiste

Passend zu: Front-Platten

Anzahl Kontakte: 15

Kontaktoberfläche: Versilbert

Anschlussraster 5,08 mm

Kriechstrecken Kontakt-Kontakt [mm]: 8 mm

Luftstrecke Kontakt-Kontakt [mm]: 4,5 mm

Max. Strom bei 20°C: 6-A

Max. Widerstand: 8 mΩ

Max. Steck- und Ziehkräfte [N]: 90 N

Prüfspannung Ueff Kontakt-Kontakt [kV]: 1,55 kV

Prüfspannung Ueff Kontakt-Masse [kV]: 2,5 kV

Reihenzuordnung: Z; D

### ZUSÄTZLICHE PRODUKTDDETAILS

DIN-Stecker-/Buchse Bauform H. Anforderungsklasse 2 nach EN 60603 (DIN 41642).



### Nordamerika

All locations  
+1.763.422.2661  
Chat with us:  
[schroff.nvent.com](https://schroff.nvent.com)

### Europa

Straubenhardt, Deutschland  
+49.7082.794.0  
Betschdorf, Frankreich  
+33.3.88.90.64.90  
Warsaw, Poland  
+48.22.209.98.35  
Assago, Italy  
+39.02.932.7141  
Chat with us:  
[schroff.nvent.com](https://schroff.nvent.com)

### Asia

Shanghai, China  
+86.21.2412.6943  
Qingdao, Volksrepublik  
China  
+86.532.8771.6101  
Singapur  
+65.6768.5800  
Shin-Yokohama, Japan  
+81.45.476.0271  
Chat with us:  
[schroff.nvent.com](https://schroff.nvent.com)

### Middle East & India

Dubai, United Arab Emirates  
+971.4.378.1700  
Bangalore, Indien  
+91.80.6715.2001  
Istanbul, Turkey  
+90.216.250.7374  
Chat with us:  
[schroff.nvent.com](https://schroff.nvent.com)



Our powerful portfolio of brands:  
[nVent.com](https://nVent.com) **CADDY ERICO HOFFMAN RAYCHEM SCHROFF TRACER**