

Passende Anschlussklemmen zu Typ 374

ASP051 Seite 43

Typ 374


Stiftleiste, Rastermaß 2,5 mm, Einbaulage waagrecht, Steckerstifte 0,8 x 0,8 mm, geschlossene Wanne

Technische Daten

RIAs V / A 150 / 5
 Ⓢ 130 V / 2,5 kV / 4 A

Isolationskoordination nach EN 60664-1

Kleinste Luft- und Kriechstrecke	min. 1,7 mm		
Isolierstoffgruppe	CTI 600		
Überspannungskategorie	III	III	II
Verschmutzungsgrad	3	2	2
Bemessungsspannung	80	320	320
Bemessungsstoßspannung	0,8	4	2,5
Schutzart nach IEC 60529	IP00		
Lötstiftabmessungen	0,8 x 0,8 mm		
Empfohlene Bohrung in der Leiterplatte	Ø 1,3 mm		
Lötstiftlänge	3,2 mm		
Polzahlen	2 - 12		
Farbe	grün		



$L = (\text{Polzahl} - 1) \times \text{RM} + 4,4 \text{ mm}$

Bestellnummern

(Hinweise: Seite 110)

Ergänzen Sie die Best.-Nr. mit der gewünschten Polzahl.

Typ 374 Rastermaß 2,5 mm

Best.-Nr. 313741

	02	03	04	05	06	07	08
09	10	11	12				

- Standard-Polzahlen
- Polzahlen auf Anfrage lieferbar. Mindestbestellmenge 5000 Stück/Typ.