

CAPTEUR DE PROXIMITE MAGNETIQUE PC3A2330

MAGNETIC PROXIMITY SENSOR




Boîtier fileté plastique
Threaded plastic housing

M12x1 L 80

- Capteur magnétique à ampoule REED
- 3 x contacts travail (3xform A) 250Vac - 50 W - 0,5A
- MAGNETIC PROXIMITY SENSOR with REED switch
- 3 x Normally open contact (3xform A) 250VApeak - 50W - 0,5A

Dimensions :



CARACTERISTIQUES ELECTRIQUES / ELECTRICAL DATA

Puissance maxi commutable / Max. switching power	50 W / 70 VA
Tension maxi commutable / Max. switching voltage	300 Vac
Courant maxi commutable / Max. switching current	0,5 A
Courant de travail / Carrying current	2,5 A
Tension typique de tenue entre lames / Typical dielectric strength between contacts	500 Vdc
Résistance de contact initiale (hors cable) / Initial contact resistance (cable excepted)	≤ 150 mΩ
Résistance d'isolement (min) / Insulation resistance	10¹⁰ Ω
Fréquence de résonance / Resonant frequency	2500±250 Hz
Fréquence maxi d'utilisation / Max. frequency	200 Hz

CARACTERISTIQUES PHYSIQUES / PHYSICAL DATA

page 2 / 2 F/GB

Température maxi d'utilisation / Max. operating temperature	- 40 à + 75°C
Température de stockage / Storage temperature	- 55 à + 75°C
Chocs (11 ms) / Shocks (11 ms)	30 g
Vibrations (de 10 à 2000 Hz) / Vibrations	20 g
Indice de protection (nettoyage par jet d'eau; usage industriel et ambiance poussiéreuse)	
<i>Protection level (Cleaning with jet of water, industrial use, dusty environment)</i>	IP67

AUTRES CARACTERISTIQUES / OTHERS

Plage de sensibilité utilisée ATF / Used pull-in range AT range **20 - 25 ATf**

Câble / Cable (6 fils / 6 wires) **PVC NOIR - BLACK Ø 6,2± 0,2**
(6 x 0,34 mm² - 6 x AWG22)


Pour d'autres longueurs ou types , nous consulter / *For other lengthes or typical wires, please contact us*

Possibilité de boîtier INOX , nous consulter / *For stainless steel housing, please contact us*

Détection / DetectionDistances de basculement / Switching distances

Ex : Avec Aimant / *With Magnet* : **UR144361**

dans un environnement non magnétique (bois, alu, PVC, béton...) / *in non-magnetic environment (wood, Al, PVC, concrete...)*



Operate : **D < 20 mm**
Tous Fermés à 20mm
Release : **D > 40 mm**
Tous Ouverts à 40mm

La référence PC3A2330 ne comprend pas l'aimant / *PC3A2330 type doesn't include the magnet*

Sensible aux champs magnétiques par principe
Sensible to Magnetic Field

