


O-Ringe und Dichtungsscheiben



O-Ringe

· zu Anschlussgewinde metrisch oder Pg

Artikel-Nr.:	1007.00.08
EAN:	7611614020358
Material	NBR
Einsatztemperatur	-40°C / +100°C
Gewinde	M12 / Pg 7
Innendurchmesser	10.0 mm
Durchmesser	1.5
Versand	1
Preis/100 ST	4,41 €
Preisgruppe	590