

Schutzfolie 10" Widescreen Typ 4, Vollflächig klebend Reflection Shield Matte  
 Weitere Informationen, Menge und Inhalt: siehe technische Daten



Allgemeine Informationen	
Produkttyp-Bezeichnung	Schutzfolie 10"-Widescreen, Typ 4
Aufbauart/Montage	
Hochkanteinbau (Portraitformat) möglich	Ja
Quereinbau (Landscapeformat) möglich	Ja
Normen, Zulassungen, Zertifikate	
CE-Kennzeichen	Nein; nicht CE-Kennzeichnungspflichtig
REACH	Ja; geprüft
RoHS-Konformität	Ja; nicht nötig
Umgebungsbedingungen	
geeignet für Inneneinsatz	Ja
geeignet für Außeneinsatz	Nein; bedingt möglich
Umgebungstemperatur im Betrieb	
• min.	0 °C
• max.	55 °C
Umgebungstemperatur bei Lagerung/Transport	
• min.	-20 °C
• max.	60 °C
Relative Luftfeuchte	
• Betrieb, max.	50 %
Mechanik/Material	
Material	Polyester mit funktionaler Hartschicht, schmutzabweisend, URM55, Silikonklebeschicht
• Kunststoff	Ja; entspiegelt, matt, rückstandsfrei entfernbar, hartbeschichtet, schmutzabweisend
• PET	Ja; nicht antistatisch, entspiegelt, kratzfest, rückstandsfrei entfernbar
Material des Gehäuses (frontseitig)	Ritzhärte 2H, Klebkraft 0,011 N/25 mm
Maße	
Breite	216,96 mm
Höhe	135,6 mm
Dicke	0,225 mm; Ecken Radius 0 mm
Gewichte	
Gewicht (ohne Verpackung)	30 g; pro Stück
Lieferumfang	
Liefermenge in Stück	5; Stück je Packung
enthaltene Komponenten	5x Ablöser, 5x Reinigungstücher, 5x Spatel zum Aufbringen
Sonstiges	
bedruckbar mit Laser-Drucker	Nein; für Siebdruck oder UV-Druck geeignet
Handelsware	Ja; URM55 Reflection Shield Matte
Hersteller-Name	Bedifol GmbH

Hersteller-Adresse	Byk-Gulden-Straße 2 // F22, 78467 Konstanz, Deutschland
Hersteller-Kontakt	Telefon +49 (7531) 12738 10, E-Mail: info@bedifol.com
Zielgeräte	SIMATIC ITP1000
Hinweis:	Flächig klebende Folie, zuschneiden möglich, bedruckbar, vor dem Aufkleben Handbuch des Zielgerätes beachten, für resistive Touch-Systeme bedingt geeignet
Nutzbar in folgenden Produkten	
• Produkt 1	6AV7880-*
<b>letzte Änderung:</b>	25.01.2024 